




Painel de teto quadrado de 12 W

Preencha o seu espaço com luz branca que é ajustável ao seu humor ou propósito. O design elegante e a fácil instalação tornam-no numa parte confortável e perfeita do seu espaço.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Branco regulável
- Dimensões: 300*300 mm
- IP20/Plástico/Branco



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programe as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.



Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



Regule as suas luzes inteligentes mesmo sem um regulador

Basta ajustar as luzes para o nível de brilho pretendido utilizando o seu smartphone, o acessório de controlo WiZ ou apenas a sua voz. Não é necessário instalar um regulador caro!



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: Retângulo
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Metal Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
20.000
Vida útil nominal: 20.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥80
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 83
lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala
de estar Sala de jantar Quarto Quarto
infantil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 120 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,76 kg
Altura total: 42 mm
Comprimento global: 300 mm
Largura total: 300 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro:
1000
Cor da luz: 2700-6500
Potência da lâmpada incluída: 12
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe II –
Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

EAN:

wizconnected.com