




Candeeiro de pé alto gradiente

Transforme o seu espaço com o Candeeiro de pé alto gradiente WiZ. Desfrute da tecnologia RGBIC para visualizações impressionantes e multicolores que inundam a divisão com luz. O seu design elegante e minimalista adapta-se em qualquer canto, enquanto os modos predefinidos personalizáveis permitem que escolha entre animações dinâmicas ou brilhos suaves e estáticos. Pode até fazer com que a luz acompanhe o ritmo da música ou combinar as cores do ecrã da TV (é necessária uma HDMI Sync Box).


DESTAQUES DO PRODUTO

- Várias cores ao mesmo tempo
- Design elegante e minimalista
- Sincronize com a TV (é necessária uma Sync Box)



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.




Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.




Sincronize as luzes com a música

Mergulhe no ritmo com a nossa funcionalidade Sincronização de música. Sincronize facilmente as suas luzes com as suas músicas favoritas. Lembre-se apenas de manter o seu dispositivo móvel perto da coluna para obter uma sincronia perfeita entre o som e a luz.



Iluminação surround envolvente

Sincronize as suas luzes com vídeo (HDMI Sync Box necessária) e música para elevar o seu entretenimento doméstico. Perfeita para filmes e jogos, a funcionalidade Sync cria uma experiência totalmente envolvente, semelhante a um cinema, que dá vida ao seu conteúdo.



Modos de luz estática e dinâmica para melhorar o seu humor

Escolha entre milhões de cores ou a partir do conjunto de modos de luz que criámos para si. Com tantas opções, pode trazer magia para todas as suas férias, festas, encontros e estados de espírito diários!



Efeito de luz gradiente impressionante

Experiencie a beleza da iluminação gradiente, onde várias cores fluem perfeitamente juntas para criar um efeito de luz hipnotizante. Adicione uma energia vibrante a qualquer ambiente com este design dinâmico.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Alumínio

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio: Não
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC): -
Temperatura da cor: NA
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Sala de jantar Quarto Quarto infantil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 58 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.7
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1,347 kg
Comprimento global: 1.355 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro: 90 mm
Fluxo luminoso total do candeeiro: NA
Cor da luz: RGB
Potência da lâmpada incluída: 9.7
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8719514865273
Peso líquido: 1,33 kg
Peso bruto: 3,01 kg
Altura: 14,8 cm
Comprimento: 143,4 cm
Largura: 14,3 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.