

PHILIPS

Montagem em
parede

ProjectLine

Forma oval

Luz branca natural 4000 K

1400 lm

Sensor de movimento integrado



8719514954342



Qualidade profissional para o seu projeto

Luz de parede LED (interior) energeticamente eficiente e de qualidade profissional. O ProjectLine de montagem em parede suporta poupança de energia e pode ser montado na parede ou no teto. Ideal para corredores, áreas de entrada (públicas), iluminação de alpendre, iluminação de segurança e iluminação de escadas com a sua luz branca natural e o Hue motion sensor integrado.

Escolha sustentável

- Economize energia a partir do momento em que liga o interruptor

Selecionar para luz de alta qualidade

- Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips

Duração

- Vida útil longa de até 35.000 horas

Destaques

Energeticamente eficiente

Todos os produtos economizadores de energia Philips poupam energia a partir do momento em que liga o interruptor. Durante a sua vida útil, consomem menos kW, o que resulta numa conta de energia mais reduzida. O nível de poupança de energia depende do tipo de lâmpada e da tecnologia utilizada.

Qualidade fiável

A Philips cumpre as promessas relativas ao desempenho das lâmpadas. Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips relativas ao fluxo luminoso, à vida útil e à equivalência de potência relativamente às lâmpadas incandescentes.

Vida útil longa de até 35.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto para até 35.000 horas.

Especificações

Design e acabamento

- Cor do compartimento: Branco
- Material do corpo: Policarbonato
- Acabamento do difusor ótico: Opalino
- Material do difusor ótico: Policarbonato

Duração

- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C

Garantia

- Período de garantia: 3 anos

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%
- Código da cor: 840 branco neutro
- Fluxo luminoso constante: Não
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000
- Cromaticidade inicial: (0.38,0.38) SDCM <6
- Fonte de luz substituível: Não
- Difusão de feixe da luz da luminária: 110°
- Fluxo Luminoso: 1.400 lm
- Nível de regulação máximo: Não aplicável
- Material da ótica: Policarbonato
- Tipo de ótica: Feixe largo
- Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C
- Vermelho saturado (R9): <50
- Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1,6
- Classificação de encandeamento unificada CEN: Not applicable
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 90 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Hotel e restaurante, Jardim e terraço
- Funcionalidades adicionais: ProjectLine, À prova de água

Outras características

- Marca CE: Sim
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim
- Risco fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Especificação do risco fotobiológico: 0,2 m

Potência

- Tensão de entrada: 220 a 240
- Corrente de irrupção: 8
- Tempo de irrupção: 1,2
- Fator de potência (Fração): 0.7

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 15 W
- Tolerância de consumo de energia: +/-10%

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 68
- Comprimento global: 223
- Largura total: 133

Especificações técnicas

- Ligação: Bloco de ligação por parafuso, 2 polos
- Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 35 000 h: 5 %
- Controlador/fonte de alimentação/transformador: -
- Driver incluído: Sim
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1
- Teste de resistência do cabo: Temperatura 650 °C, duração 30 s
- Código de proteção de entrada: IP54 | Proteção contra acumulação de pó, à prova de salpicos
- Frequência de linha: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK06 | 1 J
- Número de unidades de equipamento: 1 unidade
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 10
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança II
- Adequado para uma comutação aleatória: Sim
- Regulável: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514954342
- Peso líquido: 0,41 kg
- Peso bruto: 0,46 kg
- Altura: 7,2 cm
- Comprimento: 22,4 cm
- Largura: 13,4 cm



Data de publicação:
2025-05-01
Versão: 0.299

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com