

# PHILIPS

Iluminação com  
projetores

ProjectLine

30 W

Luz branca fria 6500 K

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



2850  
lm

30W

6500K

LED

35.000h  
IP65

REAL  
PRO  
REAL  
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954601



## Qualidade profissional para o seu projeto

LEDs robustos e estanques à água para utilização no exterior. O projetor Projectline suporta poupança de energia e é robusto; através do seu material metálico e proteção contra condições climáticas. Ideal para iluminar áreas na frente/traseira de edifícios (públicos), como parques de estacionamento, acessos, jardins ou locais de trabalho.

### Escolha sustentável

- Economize energia a partir do momento em que liga o interruptor

### Selecionar para luz de alta qualidade

- Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips

### Duração

- Vida útil longa de até 35.000 horas

# Destaques

## Energeticamente eficiente

Todos os produtos economizadores de energia Philips poupam energia a partir do momento em que liga o interruptor. Durante a sua vida útil, consomem menos kW, o que resulta numa conta de energia mais reduzida. O nível de poupança de energia depende do tipo de lâmpada e da tecnologia utilizada.

## Qualidade fiável

A Philips cumpre as promessas relativas ao desempenho das lâmpadas. Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips relativas ao fluxo luminoso, à vida útil e à equivalência de potência relativamente às lâmpadas incandescentes.

## Vida útil longa de até 35.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto para até 35.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor do compartimento: Preto
- Material do corpo: Alumínio fundido em molde
- Acabamento do difusor ótico: Transparente
- Material do difusor ótico: Vidro temperado
- Forma do difusor ótico: Plana
- Tipo de difusor ótico: Vidro

## Duração

- Intervalo de temperatura ambiente: -40 a +50 °C

## Ambiental

- Classificação de sustentabilidade: -

## Garantia

- Período de garantia: 2 anos

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%
- Código da cor: 865 luz branca fria
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 6500
- Tolerância de índice de restituição cromática inicial: 0
- Cromaticidade inicial: (0.313, 0.337) SDCM <6
- Código da família das lâmpadas: LED
- Tipo de motor de fonte de luz: LED
- Fonte de luz substituível: Não
- Difusão de feixe da luz da luminária: 110°
- Fluxo Luminoso: 2.850 lm
- Material da ótica: Vidro
- Tipo de ótica exterior: Simétrica
- Material refletor: Policarbonato
- Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 95 lm/W
- Rácio de fluxo luminoso ascendente: 0

## Diversos

- Concebida especialmente para: Hotel e restaurante
- Funcionalidades adicionais: ProjectLine

**Outras características**

- Marca CE: Sim
- Marca ENEC: -
- Em conformidade com RoHS da UE: Sim
- Risco fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Especificação do risco fotobiológico: 0,2 m

**Potência**

- Tensão de entrada: 220 a 240
- Corrente de irrupção: 0,78
- Tempo de irrupção: 0,063
- Fator de potência (Fração): 0.9

**Consumo de energia**

- Consumo de Energia: 30 W
- Tolerância de consumo de energia: +/-10%

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 28
- Comprimento global: 185
- Largura total: 161

**Especificações técnicas**

- Cabo: Cabo de 0,6 m sem ficha
- Ligação: Fios/cabos flexíveis
- Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 35 000 h: 5 %
- Controlador/fonte de alimentação/transformador: -
- Driver incluído: Sim
- Área projetada eficaz: 0,013
- Material de fixação: Aço
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Código de proteção de entrada: IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato
- Frequência de linha: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK06 | 1 J
- Dispositivo de montagem: Suporte de montagem ajustável
- Número de unidades de equipamento: 1 unidade
- Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 72
- Classe de proteção IEC: Classe de segurança I
- Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)
- Regulável: Não

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8719514954601
- Peso líquido: 0,52 kg
- Peso bruto: 0,55 kg
- Altura: 4 cm
- Comprimento: 19,5 cm
- Largura: 16,6 cm



Data de publicação:  
2025-05-06  
Versão: 0.143

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)