




Aplique ELPAS

Estes equipamentos para tensão de rede elétrica, à prova de água e com um design elegante, dão um novo toque ao aplique clássico de exterior. Instale-as no jardim da frente, no jardim de trás, na varanda ou no pátio para obter 400 lúmenes de luz de grande beleza. Selecione de entre milhões de cores, desde brancos quentes a frios, e modos de luz dinâmicos utilizando o Wi-Fi existente.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Tensão da rede
- Resistência às intempéries




Configuração instantânea para toda a iluminação inteligente

Aceda a todas as funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando para isso conectar as suas novas luzes à Wi-Fi existente. Pode controlar as luzes quando não está em casa e definir horários para que liguem e desliguem automaticamente. Tudo isto sem a necessidade de instalação de novo hardware. Mantenha o controlador dentro do alcance da Wi-Fi e todas as luzes associadas serão totalmente controláveis, mesmo estando fora do alcance da Wi-Fi.




Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Sinta-se sempre seguro e protegido com luzes de exterior automatizadas

Programe as suas luzes de exterior para que acendam todos os dias antes de chegar a casa, para que possa ver claramente o ambiente à sua volta e sentir-se seguro. Configure as suas luzes para que desliguem automaticamente de manhã, ou quando não forem necessárias, e economize energia.



Crie o seu efeito de luz exterior perfeito

Combine diferentes modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para momentos perfeitos no jardim. Guarde a cena e selecione-a em qualquer momento através da aplicação, de voz ou de acessório de controlo.

Embeleze o seu jardim com milhões de cores e modos dinâmicos

Escolha entre milhões de cores de luz, do energizante branco frio ao branco quente e suave e crie o melhor ambiente para as suas atividades ao ar livre. Ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico predefinido, como Oceano, Floresta ou Festa para criar uma atmosfera incrível e melhorar o estado de espírito.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Exterior
Forma da lâmpada: Retângulo redondo
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Metal Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 25.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 7 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
Temperatura da cor: 2700-5000 K
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 76 lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para:
Jardim Varanda

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 44 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,565 kg
Altura total: 164 mm
Comprimento global: 134 mm
Largura total: 109 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 950
Diâmetro: 109 mm
Fluxo luminoso total do candeeiro: 650
Cor da luz: 2700-5000 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 8.5
Potência máxima da lâmpada de substituição: 8,5
Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
Fonte de luz substituível: Não
Número de fontes de luz: 1

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169071254
Peso líquido: 0,71 kg
Peso bruto: 0,96 kg
Altura: 14 cm
Comprimento: 22,9 cm
Largura: 8,9 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.