




Extensão para poste

Plug-and-play para expandir a sua instalação de postes para exterior WiZ existente. Os equipamentos de baixa tensão são fáceis e seguros de instalar. Organize e reorganize como quiser, sem cablagem adicional. Utilize a Wi-Fi existente para controlar as luzes através de voz ou da aplicação WiZ.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Baixa tensão
- Classificado para utilização em exterior




Configuração instantânea para toda a iluminação inteligente

Aceda a todas as funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando para isso conectar as suas novas luzes à Wi-Fi existente. Pode controlar as luzes quando não está em casa e definir horários para que liguem e desliguem automaticamente. Tudo isto sem a necessidade de instalação de novo hardware. Mantenha o controlador dentro do alcance da Wi-Fi e todas as luzes associadas serão totalmente controláveis, mesmo estando fora do alcance da Wi-Fi.



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Sinta-se sempre seguro e protegido com luzes de exterior automatizadas

Programa as suas luzes de exterior para que acendam todos os dias antes de chegar a casa, para que possa ver claramente o ambiente à sua volta e sentir-se seguro. Configure as suas luzes para que desliguem automaticamente de manhã, ou quando não forem necessárias, e economize energia.



Embeleze o seu jardim com milhões de cores e modos dinâmicos

Escolha entre milhões de cores de luz, do energizante branco frio ao branco quente e suave e crie o melhor ambiente para as suas atividades ao ar livre. Ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico predefinido, como Oceano, Floresta ou Festa para criar uma atmosfera incrível e melhorar o estado de espírito.



Tecnologia de baixa tensão e instalação fácil
Desenhadas para se desfrutar do exterior! Sem cablagem complicada nem instalação especial: basta ligar e pronto. Se pretender mudar a localização da luz, basta desenroscar o adaptador e mudá-lo para outro lugar.



Defina uma cor diferente para cada foco e eleve o estado de espírito

Deixe que os modos de luz dinâmica elevem o estado de espírito. Defina facilmente cada foco para uma cor diferente. Misture e combine entre milhões de cores de luz ou escolha entre uma variedade de modos de luz para criar um efeito de luz que se ajuste ao seu estilo.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Exterior
Forma da lâmpada: Redondo
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Metal Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 25.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 7 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥ 80
Temperatura da cor: 2700-5000 K
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 88 lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para:
Jardim Varanda

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 300 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Tensão: 12 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1 kg
Altura total: 518 mm
Comprimento global: 108,5 mm
Largura total: 108,5 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída: 400
Diâmetro: 108,5 mm
Fluxo luminoso total do candeeiro: 320
Cor da luz: 2700-5000 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 3.6
Potência máxima da lâmpada de substituição: 3,6
Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato
Classe de proteção: Classe III –
Voltagem ultrabaixa de segurança
Fonte de luz substituível: Não
Número de fontes de luz: 1

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169071858
Peso líquido: 1 kg
Peso bruto: 1,26 kg
Altura: 15,3 cm
Comprimento: 55,9 cm
Largura: 14 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.