




# Lâmpada de filamento transparente de 40 W A60 E27



Com estas lâmpadas de filamento WiZ de cor total e reguláveis, o convencional deixa de ser tão convencional. As lâmpadas de filamento WiZ adicionam um toque decorativo mesmo quando estão desligadas, mas são absolutamente encantadoras quando as liga. Milhões de cores e tonalidades de branco, desde confortável a frio, tudo na mesma forma de lâmpada que conhece e adora. Desfrute do visual clássico das lâmpadas de filamento incandescentes vintage ao mesmo tempo que tira partido das vantagens de poupança de energia dos LED. Controláveis por Wi-Fi, claro, através da utilização da aplicação WiZ, do telecomando WiZ ou da sua voz.

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente de cor total
- Até 470 lúmenes
- ácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



## Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!

## Configure luzes através da sua própria programação

Automatize as suas luzes inteligentes para que sigam as suas rotinas diárias ou semanais. Programa as suas luzes para que liguem pela manhã ou antes de chegar a casa e para que desliguem para poupar energia quando não forem necessárias.

## Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.




## Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



## Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



## Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.



# ESPECIFICAÇÕES

## CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior  
Forma da lâmpada: A60  
Casquilho: E27  
Tipo de vidro: Transparente  
Intensidade regulável: Sim

## DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,045 kg

## DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano  
Fator de manutenção de lúmenes:  
70%  
Número de ciclos de funcionamento:  
20.000  
Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM  
Índice de Restituição Cromática (IRC):  
≥80  
Temperatura da cor: 2200-6500 K  
Categoria da cor da luz: Cor total  
Fluxo luminoso nominal: 470 lm  
Tempo de acendimento: <0.5 s  
Tempo de aquecimento até 60% de  
luz: luz total instantânea  
Eficiácia luminosa (nominal) (Nom.): 74  
lm/W

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 47 mA

## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8720169072176  
EOC: 872016907217600  
Título do produto: Wi-Fi BLE 40W A60  
E27 822-65 RGB CL 1PF

## CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5  
Tensão: 220-240 V  
Potência equivalente: 40 W  
Etiqueta de Eficiência Energética  
(EEL): G  
Consumo de Energia: 6,3 W  
Consumo de energia kWh/1000 h: 7

## DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura total: 108 mm  
Comprimento global: 108 mm  
Largura total: 60 mm

## VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000  
Fluxo luminoso medido: 470 lm  
Potência medida: 6.3 W

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60  
Número de registo EPREL: 19011104  
Referência de medição de fluxo:  
Sphere

## COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade  
Efeitos: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de suporte definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Número máximo de acessórios: 9999  
Protocolo de comunicação: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169072176  
Peso líquido: 0,05 kg  
Peso bruto: 0,09 kg  
Altura: 16 cm  
Comprimento: 7 cm  
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.