

Faixa néon flexível de 3 m

A luz pode mudar o seu estado de espírito, e agora pode moldar a sua luz com faixas Neon Flex Strips dobráveis da WiZ. Com 3 metros de faixa de luz flexível, temos a certeza de que pode criar formas inteligentes e elegantes para embelezar qualquer divisão. Defina o ambiente com efeitos de gradiente de cor néon. Controláveis por Wi-Fi, claro, através da utilização da aplicação WiZ, do telecomando WiZ ou da sua voz.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Baixa tensão
- IP20/Silicone



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!




Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense do WiZ transforma as suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ numa divisão, pode ativar a funcionalidade SpaceSense na aplicação WiZ e fazer com que as luzes acendam e apaguem automaticamente com deteção de movimento. É simples. É SpaceSense. É WiZ.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.

Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.

Gradiente de cores numa única faixa

Defina o ambiente com faixas de luz flexíveis que oferecem efeitos de gradiente. Os modos de luz dinâmica permitem criar o ambiente certo para embelezar qualquer divisão.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio:
Sim
Adaptador de corrente incluído: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC):
-
Temperatura da cor: NA
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: 2

GRINALDA/FAIXA DE LUZ

Driver efficiency in full load: 80
Driver no load power: 0,25

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala
de estar Sala de entretenimento
Quarto Quarto infantil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 125 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0,7
Tensão: 220-240 V
Consumo de Energia: 20

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,6 kg
Altura total: 17 mm
Comprimento global: 3.000 mm
Largura total: 10 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro:
NA
Cor da luz: RGB
Potência da lâmpada incluída: 24
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe II –
Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169072510
Peso líquido: 0,6 kg
Peso bruto: 0,9 kg
Altura: 8,7 cm
Comprimento: 22,4 cm
Largura: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.