



## Superslim Ceiling 32W

Super slim é fantástico com plafons WiZ elegantes. Modos de luz de cor total dinâmicos trazem alegria, quer se trate de uma festa ou de momentos de descanso com os seus familiares. Pode também optar pela tonalidade de luz branca perfeita: luz natural fria para concentração e produtividade, luz de vela aconchegante para descontrair ou qualquer outra tonalidade. O compartimento minimalista preto realça a sua decoração. Desfrute de todas as vantagens de poupança de energia do LED sem encandeamento, cintilação e cansaço ocular, além de ser controlável através de Wi-Fi utilizando a aplicação WiZ, o telecomando WiZ ou a sua voz.

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Dimensões: Ø545
- IP20/Plástico/Branco



### Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



### Monitorize o seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com a aplicação WiZ. Aceda facilmente a um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o consumo de energia em casa.



### Crie o seu efeito de luz perfeito

Combine modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para o seu momento diário especial. Guarde e aceda à configuração sempre que desejar através da aplicação, do comando ou da sua voz.



### Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



### Crie o ambiente certo com luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.



### Controle a iluminação inteligente da forma que mais gosta

O WiZ permite controlar a iluminação inteligente de várias formas. Ajuste as luzes com o seu smartphone, através de voz, do telecomando WiZ ou utilizando o interruptor de parede existente para alternar entre dois modos favoritos. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri.



# ESPECIFICAÇÕES

## CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior  
Forma da lâmpada: Redondo  
Intensidade regulável: Sim

## DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White  
Material: Plástico

## DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano  
Fator de manutenção de lúmenes: 70%  
Número de ciclos de funcionamento: 15.000  
Vida útil nominal: 20.000

## FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim  
LEDs integrados: Sim  
Controlo remoto incluído: Não

## CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM  
Índice de Restituição Cromática (IRC):  $\geq 80$   
Temperatura da cor: 2200-6500 K  
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2  
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 117 lm/W

## DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Sala de jantar Quarto Quarto infantil

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 160 mA

## CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.9  
Tensão: 220-240 V

## DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 2,4 kg  
Altura total: 38 mm  
Comprimento global: 545 mm  
Largura total: 545 mm

## ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro: 545 mm  
Fluxo luminoso total do candeeiro: 3750  
Cor da luz: 2200-6500 (RGB)  
Potência da lâmpada incluída: 32  
Código IP: IP20 | Proteção de dedos  
Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

## COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date  
Número máximo de acessórios: 9999  
Protocolo de comunicação: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169072657  
Peso líquido: 2,2 kg  
Peso bruto: 2,61 kg  
Altura: 55 cm  
Comprimento: 3,9 cm  
Largura: 54,5 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.