



Fita LED para exterior de 5 m

Crie um ambiente mágico, emocionante ou relaxante para todos os seus espaços ao ar livre com a tira LED para exterior WiZ, dobrável e à prova de água. Transforme o seu jardim, caminho, entrada, alpendre, terraço ou varanda com linhas uniformes de cor vibrante ou tons de luz branca desde frios a acolhedores. As tiras LED para exterior fazem parte do mesmo ecossistema WiZ que já conhece para as suas luzes WiZ para interior e exterior. O que significa que são fáceis de instalar e controlar com a aplicação WiZ, WiZmote ou a sua voz pelo Wi-Fi doméstico existente. Estas tiras LED dobráveis funcionam sozinhas ou em conjunto com as suas outras luzes WiZ para exterior para tornar as suas atividades ao ar livre mais belas e convidativas do que nunca.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Baixa tensão
- IP65 (adaptador IP44)/plástico



Configuração instantânea para toda a iluminação inteligente

Aceda a todas as funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando para isso conectar as suas novas luzes à Wi-Fi existente. Pode controlar as luzes quando não está em casa e definir horários para que liguem e desliguem automaticamente. Tudo isto sem a necessidade de instalação de novo hardware. Mantenha o controlador dentro do alcance da Wi-Fi e todas as luzes associadas serão totalmente controláveis, mesmo estando fora do alcance da Wi-Fi.



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Sinta-se sempre seguro e protegido com luzes de exterior automatizadas

Programa as suas luzes de exterior para que acendam todos os dias antes de chegar a casa, para que possa ver claramente o ambiente à sua volta e sentir-se seguro. Configure as suas luzes para que desliguem automaticamente de manhã, ou quando não forem necessárias, e economize energia.



Embeleze o seu jardim com milhões de cores e modos dinâmicos

Escolha entre milhões de cores de luz, do energizante branco frio ao branco quente e suave e crie o melhor ambiente para as suas atividades ao ar livre. Ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico predefinido, como Oceano, Floresta ou Festa para criar uma atmosfera incrível e melhorar o estado de espírito.



À prova de água e resistente às condições climáticas

Esta luz foi concebida para que possa aproveitar o ar livre, dado que é à prova de água e resistente às condições climáticas. Fabricada com materiais resistentes a UV, bem como ao vento e à neve. Passou rigorosos testes para garantir que suporta a maioria das condições climáticas.



Tecnologia de baixa tensão e instalação fácil

Desenhadas para se desfrutar do exterior! Sem cablagem complicada nem instalação especial: basta ligar e pronto. Se pretender mudar a localização da luz, basta desenroscar o adaptador e mudá-lo para outro lugar.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Exterior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: White
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio:
Sim
Adaptador de corrente incluído: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 7 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥80
Temperatura da cor: 2700-5000 K
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 26
lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala
de estar Sala de entretenimento
Quarto Quarto infantil

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 128 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.5
Tensão: 220-240 V
Consumo de Energia: 24

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 1,52 kg
Altura total: 76 mm
Comprimento global: 7.940 mm
Largura total: 45 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro:
240
Cor da luz: 2700-5000 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 24
Código IP: IP65 (Adaptador IP44)
Classe de proteção: Classe II –
Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169074859
Peso líquido: 1,55 kg
Peso bruto: 1,75 kg
Altura: 7,6 cm
Comprimento: 35,6 cm
Largura: 35,6 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.