



Aplique clássico

Aspeto retangular clássico, desempenho futurista com estes apliques de exterior à prova de intempéries com tensão de rede. Banhe o seu jardim da frente, jardim traseiro, varanda ou alpendre com uns impressionantes 1000 lúmenes de belas cores dinâmicas e luz branca ajustável. Funciona com as lâmpadas e luminárias Wi-Fi e WiZ existentes.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Tensão da rede
- Resistência às intempéries



Configuração instantânea para toda a iluminação inteligente

Aceda a todas as funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando para isso conectar as suas novas luzes à Wi-Fi existente. Pode controlar as luzes quando não está em casa e definir horários para que liguem e desliguem automaticamente. Tudo isto sem a necessidade de instalação de novo hardware. Mantenha o controlador dentro do alcance da Wi-Fi e todas as luzes associadas serão totalmente controláveis, mesmo estando fora do alcance da Wi-Fi.




Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Sinta-se sempre seguro e protegido com luzes de exterior automatizadas

Programa as suas luzes de exterior para que acendam todos os dias antes de chegar a casa, para que possa ver claramente o ambiente à sua volta e sentir-se seguro. Configure as suas luzes para que desliguem automaticamente de manhã, ou quando não forem necessárias, e economize energia.




Crie o seu efeito de luz exterior perfeito

Combine diferentes modos de luzes de cores e brancas para criar o ambiente de iluminação perfeito para momentos perfeitos no jardim. Guarde a cena e selecione-a em qualquer momento através da aplicação, de voz ou de acessório de controlo.



Embeleze o seu jardim com milhões de cores e modos dinâmicos

Escolha entre milhões de cores de luz, do energizante branco frio ao branco quente e suave e crie o melhor ambiente para as suas atividades ao ar livre. Ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico predefinido, como Oceano, Floresta ou Festa para criar uma atmosfera incrível e melhorar o estado de espírito.



Controle as suas luzes de exterior da forma que pretender

O WiZ fornece muitas opções de controlo das suas luzes inteligentes. Ajuste simplesmente as luzes com o seu smartphone ou voz onde quer que esteja. Funciona com Google Home, Alexa e Atalhos da Siri,



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Exterior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Metal Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 25.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Lâmpada(s) de LEDs incluída(s): Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥80
Temperatura da cor: 2700-5000 K
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 63
lm/W

DIVERSOS

Concebida especialmente para:
Jardim Varanda

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 50 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.7
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,79 kg
Altura total: 228 mm
Comprimento global: 227 mm
Largura total: 170 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso da lâmpada incluída:
1.000
Fluxo luminoso total do candeeiro:
600
Cor da luz: 2700-5000 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 9.5
Potência máxima da lâmpada de
substituição: 9,5
Código IP: IP44 | Proteção de fios e à
prova de salpicos
Classe de proteção: Classe I – Com
ligação à terra
Fonte de luz substituível: Não
Número de fontes de luz: 1

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169076181
Peso líquido: 0,79 kg
Peso bruto: 1,17 kg
Altura: 29,6 cm
Comprimento: 19,7 cm
Largura: 25,2 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.