




Foco de 50 W PAR16 GU10



Ponha o foco no seu conforto e bem-estar! Estes focos inteligentes possuem a forma GU10 padrão que já conhece e gosta, mas as suas lentes de vidro verdadeiro conferem um toque adicional de elegância. E oferecem algo que é tudo menos convencional: uma luz branca regulável para todas as suas necessidades e estados de espírito. Programe uma luz branca fria quando precisar de adiantar trabalho ou uma luz branca quente e aconchegante quando quiser descontraír e relaxar — seja o que for que o ajude a sentir-se melhor e a tornar a sua casa mais confortável. Tudo isso, além de 16 milhões de cores e controlo por voz, pelo comando WiZ ou pela aplicação WiZ, quer esteja em casa ou ausente. Os focos WiZ GU10 ligam-se através do seu Wi-Fi, não há necessidade de hardware adicional, rede ou configuração.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Lâmpada inteligente regulável
- Até 345 lúmens
- Fácil sistema "plug-and-play"
- Controlo por aplicação ou voz



Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Luz que se encaixa em qualquer equipamento padrão

Forma compacta que se encaixa perfeitamente em qualquer foco e equipamento de luz encastrado.



controlar as suas luzes a partir de qualquer local.

Não tem de se preocupar se as luzes ficaram ligadas quando não está ninguém em casa. Basta desligá-las onde quer que esteja através do seu smartphone.



Cores brilhantes vivas e tons de branco

Crie toques vivos selecionando a partir de milhões de cores e tons de branco. O ângulo do feixe de 36 graus garante que o ambiente é decorado com uma luz brilhante e uniforme.



Crie o ambiente perfeito para todas as suas atividades

A nossa lâmpada clássica de vidro GU10 oferece algo especial: luz LED branca regulável para todos os seus estados de espírito e atividades. Programe uma luz fria quando precisar de se concentrar ou aconchegante quando pretender relaxar, ou simplesmente selecione um dos modos predefinidos, como Foco e Relaxar.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Forma da lâmpada: PAR16
Casquilho: GU10
Tipo de vidro: Transparente
Intensidade regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,05 kg

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Ângulo de feixe: 36 °
Consistência da cor: 6 SDCM
Índice de Restituição Cromática (IRC):
≥90
Temperatura da cor: 2200-6500 K
Categoria da cor da luz: Cor total
Fluxo luminoso nominal: 345 lm
Tempo de acendimento: <0.5 s
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: luz total instantânea
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 73
lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 40 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8720169076761
EOC: 872016907676100
Título do produto: Wi-Fi BLE 50W
GU10 GLASS 922-65 RGB1PF/6

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.48
Tensão: AC 220-240 V
Potência equivalente: 50 W
Etiqueta de Eficiência Energética
(EEL): F
Consumo de Energia: 4,7 W
Consumo de energia kWh/1000 h: 5

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura total: 55 mm
Comprimento global: 55 mm
Largura total: 50 mm

VALORES MEDIDOS

Vida útil especificada: 15.000
Fluxo luminoso medido: 345 lm
Intensidade de pico nominal: 550 cd
Potência medida: 4.7 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 50-60
Número de registo EPREL: 1877835
Referência de medição de fluxo:
Narrow Cone

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169076761
Peso líquido: 0,05 kg
Peso bruto: 0,09 kg
Altura: 16 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.