




Luzes de fada de 20 m

As luzes de fada WiZ divertidas, fantásticas e coloridas trazem magia para todas as suas férias, festas, reuniões íntimos e vibrações diárias. Enrole estas cadeias de 160 LEDs à volta da sua árvore de Natal, da sua porta da frente no Halloween, da sua sala de jogos no sábado à noite, do seu jardim para jantar ao ar livre nas noites quentes de verão ou à volta do seu quarto ou sala de jantar em qualquer dia da semana. Os modos de luz estática e dinâmica deslumbram com mais de 16 milhões de cores disponíveis e 8 zonas diferentes para que possa adaptar a luz à sua energia. E como se trata do WiZ, pode controlar a cor cintilante e mágica das suas luzes a partir de qualquer lugar com a aplicação WiZ. Até pode sincronizar as suas luzes de fada com música para mais diversão e festividade...

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor total
- Baixa tensão
- IP44/plástico




Funcionalidades de iluminação inteligente fáceis de configurar

Desfrute dos benefícios das funcionalidades inteligentes instantaneamente, bastando conectar a luz WiZ à sua rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver fora de casa programando as luzes para acender e apagar automaticamente. Não é necessário instalar hardware adicional, tal como um hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo um controlo fácil através do Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou de qualquer outra plataforma de casa inteligente com base na Matter à sua escolha.



Milhões de cores e modos de luz variáveis para melhorar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que concebemos para si. Os modos Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar um ambiente incrível e melhorar o seu estado de espírito.



controlar as suas luzes a partir de qualquer local.

Não tem de se preocupar se as luzes ficaram ligadas quando não está ninguém em casa. Basta desligá-las onde quer que esteja através do seu smartphone.



Sincronize as luzes com a música

Mergulhe no ritmo com a nossa funcionalidade Sincronização de música. Sincronize facilmente as suas luzes com as suas músicas favoritas. Lembre-se apenas de manter o seu dispositivo móvel perto da coluna para obter uma sincronia perfeita entre o som e a luz.



Milhões de cores num único cabo

Cada cabo de luz de fada permite escolher entre milhões de cores para criar atmosferas incríveis que trazem magia e melhoram o seu humor.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior/exterior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes: 70%
Número de ciclos de funcionamento: 50.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio: Não
Adaptador de corrente incluído: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC): -
Temperatura da cor: 2700-5000 K
Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2

GRINALDA/FAIXA DE LUZ

Extensibilidade: Não

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala de estar Quarto Varanda Jardim

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 100 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.7
Tensão: 220-240 V
Consumo de Energia: 13

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,588 kg
Comprimento global: 20.000 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro: NA
Cor da luz: 2700-5000 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 15
Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169076969
Peso líquido: 0,59 kg
Peso bruto: 0,84 kg
Altura: 8,7 cm
Comprimento: 22,4 cm
Largura: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.