




HDMI Sync Box com luz de fundo de TV para TVs de 75" a 85"

Eleve o entretenimento projetando as cores do ecrã da TV em tempo real. A tira RGBIC combina cores vibrantes à velocidade da luz para filmes, jogos ou música. Desfrute da instalação simples e da correspondência de cores exata via HDMI. Sincronize com qualquer dispositivo HDMI 2.0, como um dispositivo de streaming ou uma consola de jogos. Ligue as luzes WiZ com capacidade de cor que quiser via Wi-Fi para obter efeitos em toda a divisão.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Requer uma entrada HDMI externa e não é compatível com aplicações Smart TV
- Suporta 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Tira RGBIC de 3 lados para TVs de 75" a 85"



Instalação simples e configuração fácil

Encaixe a tira de luz de fundo, ligue os cabos HDMI e ligue a Sync Box ao seu Wi-Fi. Sem câmaras ou fios pendurados em cima do ecrã da TV e sem calibrações complicadas.



Sincronização de cores em tempo real

A Sync Box lê o sinal de vídeo diretamente da entrada HDMI, analisa instantaneamente todo o ecrã da TV e gera cores correspondentes ultraprecisas.



Funciona com qualquer dispositivo HDMI 2.0

Basta ligar a Sync Box a um dispositivo de conteúdo multimédia HDMI, como um dispositivo de streaming, uma caixa descodificadora e uma consola de jogos. Suporta 4K a 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Sincronize com todas as suas luzes WiZ

Ligue a sua Sync Box a qualquer luz WiZ Wi-Fi + Bluetooth com capacidade de cor. Crie uma configuração de iluminação completa que combine com a sua TV para uma experiência de iluminação em toda a divisão, quer esteja a utilizar lâmpadas, faixas de luz ou candeeiros.



Ilumine a sua música

A Sync Box deteta o som através do seu microfone integrado, permitindo que as luzes pisquem com a música, mesmo quando a TV está desligada. Defina cores e efeitos dinâmicos, criando um ambiente perfeito para a sua música.



Modos de sincronização personalizáveis através da aplicação WiZ

Ajuste facilmente os efeitos de sincronização com a aplicação WiZ. Escolha entre modos predefinidos, como Cinematográfico ou Relaxamento, ou personalize o brilho e a cor de acordo com o seu estado de espírito, quer esteja a ter uma noite de cinema emocionante ou a desfrutar de um momento relaxante a ver a sua série favorita.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Utilização prevista: Interior
Intensidade regulável: Sim

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Preto
Material: Plástico

DURAÇÃO

Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
Fator de manutenção de lúmenes:
70%
Número de ciclos de funcionamento:
15.000
Vida útil nominal: 15.000

FUNCIONALIDADE EXTRA/ACESSÓRIO INCL.

Intensidade de luz regulável com
telecomando: Sim
LEDs integrados: Sim
Interruptor para ligar/desligar no fio:
Não
Adaptador de corrente incluído: Sim
Controlo remoto incluído: Não

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Índice de Restituição Cromática (IRC):
N.A.
Temperatura da cor: 2700-6500 K
Tempo de aquecimento até 60% de
luz: 2
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 7
lm/W

GRINALDA/FAIXA DE LUZ

Extensibilidade: Não

DIVERSOS

Concebida especialmente para: Sala
de estar Sala de entretenimento

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 110 mA

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.8
Tensão: 220-240 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,441 kg
Altura total: 3,5 mm
Comprimento global: 3.400 mm
Largura total: 10 mm

ASSISTÊNCIA

Garantia: 2 ano(s)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo luminoso total do candeeiro:
NA
Cor da luz: 2700-6500 (RGB)
Potência da lâmpada incluída: 21
Código IP: IP20 | Proteção de dedos
Classe de proteção: Classe II –
Isolamento duplo

COMPATÍVEL COM

Compatível com a funcionalidade
Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC - produto: 8720169078628
Peso líquido: 0,44 kg
Peso bruto: 0,65 kg
Altura: 17,8 cm
Comprimento: 9,7 cm
Largura: 17,8 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.