



Luz LED confortável para os olhos

Ilumine o seu espaço com a Downlight LED EyeComfort da Philips, que proporciona uma fonte de luz confortável e conforto para os seus olhos.

Fácil de experimentar

 Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

Duração

· Vida útil longa até 15.000 horas

Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

· Encandeamento reduzido. Maior conforto.

Destaques

Adequada para tetos baixosDesign estreito

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

EyeComfort com ótica entrelaçada

A tecnologia de ótica entrelaçada melhora a experiência geral de iluminação no seu dia a dia. Impressa com padrões 3D para ajudar a difundir a luz, a tecnologia de microlentes produz uma distribuição uniforme da luz que reduz significativamente o encandeamento. Esta iluminação não é apenas uma luz suave e uniforme que proporciona mais conforto aos seus olhos, mas também redistribui inteligentemente a luz para uma iluminação menos ofuscante na área iluminada.

Especificações

Características da lâmpada

Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

· Cor: White

Material: Plástico

Duração

- · Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento:
 7 500
- · Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- · LEDs integrados: Sim
- · Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 100°
- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 80
- · Temperatura da cor: 4000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 77
 lm/W

Diversos

• EyeComfort: Sim

Outras características

· Corrente da lâmpada: 114 mA

Consumo de energia

• Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto

- · Peso líquido: 0,125 kg
- · Distância de encastramento: 117 mm
- · Altura total: 35 mm
- · Comprimento global: 165 mm
- · Largura total: 165 mm
- Recessed Ceiling cutout: 15.0 cm x
 15.0 cm

Assistência

• Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- · Diâmetro: 165 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1280
- · Cor da luz: 4000 K
- · Alimentação elétrica: 220 240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- · Potência da lâmpada incluída: 16.5
- · Código IP: IP20 | Proteção de dedos

 Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC produto: 8720169173484
- Peso líquido: 0,13 kg
- Peso bruto: 0,16 kg
- Altura: 16,6 cmComprimento: 4,2 cm
- · Largura: 17,6 cm



Data de publicação: 2025-09-03 Versão: 0.329

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.