

# PHILIPS

Foco de encastrar  
Meson 12,5 W 140 mm

Luzes encastradas

3000 K

Branco

8720169173767



## Luz confortável com um encaixe mais fino

Ilumine o seu espaço com a Downlight LED EyeComfort da Philips, que proporciona uma fonte de luz confortável e conforto para os seus olhos.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, este equipamento é subtil e discreto.

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Encandeamento reduzido. Maior conforto.

# Destaques

## Adequada para tetos baixos Design estreito

### Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

## EyeComfort com ótica entrelaçada

A tecnologia de ótica entrelaçada melhora a experiência geral de iluminação no seu dia a dia. Impressa com padrões 3D para ajudar a difundir a luz, a tecnologia de microlentes produz uma distribuição uniforme da luz que reduz significativamente o

encandeamento. Esta iluminação não é apenas uma luz suave e uniforme que proporciona mais conforto aos seus olhos, mas também redistribui inteligentemente a luz para uma iluminação menos ofuscante na área iluminada.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 100 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 72 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes encastradas
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 95 mA

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,065 kg
- Distância de encastramento: 117 mm
- Altura total: 35 mm
- Comprimento global: 140 mm
- Largura total: 140 mm
- Recessed Ceiling cutout: 12.5 cm x 12.5 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

#### Especificações técnicas

- Diâmetro: 140 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 1240
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência da lâmpada incluída: 12.5
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos

- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169173767
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 14,1 cm
- Comprimento: 4,2 cm
- Largura: 14,1 cm



Data de publicação:  
2025-09-03  
Versão: 0.353

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)