

PHILIPS

Kit inicial Secure
com câmara

Hue

Até 1055 lúmenes*

Luz branca e colorida

Câmara e sensores incluídos

Bridge incluída



8720169192317



Iluminação inteligente simples

Dê os primeiros passos na segurança de casa inteligente com este kit inicial Secure, que inclui uma câmara com fios Secure em branco, dois sensores de contacto Secure em branco, duas lâmpadas E27 White and Color Ambiance e uma Bridge.

Iluminação inteligente fácil

- Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge
- Controlo por aplicação
- Câmaras de segurança
- Sensores de contacto



Destaques

Obtenha tudo com a Philips Hue Bridge



Uma Bridge fornece o conjunto completo de funcionalidades de segurança de casa inteligente: alarmes de luz e sonoros, a automatização de presença Mimic e a possibilidade de alargar a sua configuração de segurança doméstica, ou de iluminação inteligente.

Controlo por aplicação




Alertas enviados diretamente para o seu telemóvel. Acione alarmes de luz e som com um toque. Com a Philips Hue app, tem a segurança de casa inteligente na palma da sua mão.

Câmaras de segurança



Vigie a sua casa constantemente. Com uma transmissão de vídeo HD em tempo real nítida e em 1080p, visão noturna e uma coluna para conversação bidirecional e emissão de alarmes, estas câmaras são os seus olhos e ouvidos quando não está em casa.

Sensores de contacto



Máxima tranquilidade. Quando armados, os sensores de contacto enviam um alerta - e até acionam luzes - assim que alguém abre uma janela, porta, armário ou cofre. É necessária uma Philips Hue Bridge.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Sim

Design e acabamento

- Cor: White

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Regulável com aplicação Hue e interruptor: Sim
- Atualizável com ponte Hue da Philips: Sim

Características da luz

- Temperatura da cor: 2000-6500 K

Consumo de energia

- Consumo de energia em espera: 0,5 W

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Emissão de lúmenes a 4000 K: 1.100 lm
- Compatível com dispositivos reguláveis Philips Hue: Yes
- Diâmetro: 60 mm
- Encaixe/casquilho: E27
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Câmara com sensor de imagem: CMOS – F35
- Campo de visão da lente da câmara (graus): 141,2
- Adaptador de câmara: 12VDC/24DC

A bridge

- Banda de frequência: 2400 – 2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Comprimento X Largura: 88 x 88 mm
- Número máximo de lâmpadas: 50
- Opções de montagem: Parede
- Adaptador de corrente: 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz
- Consumo de energia: 250mA max

A lâmpada

- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Fluxo luminoso: Luz branca e colorida
- Emissão de lúmenes: 1100 lm
- Consumo máximo em funcionamento: 9 W
- Fator de potência: 0.5
- Atualizável por software: Sim
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência: 9 W
- Regulação extensa: Sim
- Humidade de funcionamento: 5%<H<<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a 45 °C
- Peso: 0,072 kg
- Tecnologia: LED
- Emissão de lúmenes a 2700 K (definição pronta a usar): 806 lm

A câmara

- Resolução de vídeo máxima: 1080P
- Funcionalidades de vídeo: End to end encryption
- Deteção de movimento: Sim
- Visão noturna: Sim, com LED infravermelho
- Colocação da câmara: Jardim, Jardim da frente
- Resistência às intempéries: Sim
- Microfone: Sim
- Áudio: Alarme sonoro, Conversação bidirecional
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C
- Protocolo de conectividade: Wi-Fi (2,4 GHz – 5 GHz), Zigbee
- Altura: 7,4 cm
- Profundidade: 9,2 cm
- Alarme sonoro: Sim
- Conversação bidirecional: Sim
- Ângulo de rotação: Yes
- IP: IP65

O sensor de contacto

- Altura: 7 cm
- Largura: 2,2 cm
- Profundidade: 2 cm
- Distância de montagem entre o sensor e o íman: 2 cm
- Opções de montagem: Adhesive tape, Screws (not included)
- Classificação IP: 20
- Vida útil da bateria: 2 ano
- Tipo de bateria: CR2
- Peso do sensor: 0,028 kg
- Peso do íman: 0,006 kg
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 45 °C
- Colocação: Door, Window
- Protocolo de ligação: Zigbee

O interruptor

- Vida útil mínima da bateria: 2 ano

Conteúdo da embalagem

- Bridge: 1
- Cabo de rede Ethernet: 1
- Lâmpadas hue: 2

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- aplicação Philips Hue: Android 10.0 e superior, iOS 16 ou posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Samsung SmartThings
- Wi-Fi: Works without Wi-Fi
- Matter: Sim
- Compatível com Hue Secure: Sim
- Período de suporte definido: Minimum of 48 months after introduction date

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Zigbee

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169192317
- Peso líquido: 0,97 kg
- Peso bruto: 1,58 kg
- Altura: 140 mm
- Comprimento: 292 mm
- Largura: 176 mm



Data de publicação:
2025-09-13
Versão: 0.675

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com