

PHILIPS

Plafon Garnet 40 W

Plafons

4000 K

Preto



8720169195318



Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação.

Mudar o ambiente da sua divisão nunca foi tão fácil. O plafon LED SceneSwitch da Philips permite definir o ambiente com três definições exclusivas. A associação de uma luz principal e uma luz indireta oferece opções perfeitas para os seus momentos de reunião, concentração e aconchego. Não é necessário um dimmer nem instalação: tudo o que precisa é do seu interruptor existente.

Fácil de experimentar

- Instalação fácil

Efeito de luz

- Luz indireta
- Luz de zona tripla
- Luz suave e harmoniosa

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Destaques

Instalação fácil

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária ficar pronta a ligar.

Luz indireta

O abajur Volcano decora o seu espaço e reflete suavemente a luz.

Luz de zona tripla

A fonte de luz de zona tripla oferece a flexibilidade para criar o ambiente que deseja.

Luz suave e harmoniosa

A combinação certa de luz indireta e direta difunde um brilho quente em todo o seu espaço sem encandeamento.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório em casa, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 200 mA
- Eficiência: 110 lm/W

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,23 kg
- Altura: 9,9 cm
- Comprimento: 50 cm
- Largura: 50 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 20.000 h
- Diâmetro: 500 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 4400
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II



Data de publicação:
2025-04-11
Versão: 0.375

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com