

# PHILIPS

## Plafon Izso 40 W

Plafons

2700-6500 K

Branco

Regulável; telecomando



8720169196094



## Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Com apenas alguns simples cliques no telecomando, o plafon LED All-in-one da Philips oferece a máxima flexibilidade e conveniência para personalizar as suas definições de luz com facilidade. Luz confortável para os olhos. Crie os ambientes que pretender com luz adequada às suas necessidades.

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

### controlo

- Regulável - desde luz branca quente a luz natural fria
- Controlo de brilho com função de memória
- 4 cenas predefinidas
- O telecomando facilita o controlo das definições de luz até 10 metros
- Telecomando passível de montagem em parede

# Destques

## Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos

EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz

confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## Regulável - desde luz branca quente a luz natural fria

A iluminação regulável permite alterar a cor da luz para combinar com o seu estado de espírito ou atividade. O branco quente é ideal para relaxar, a luz natural fria para uma concentração revigorante.

## Controlo de brilho com função de memória

Memoriza os níveis de brilho específicos da sua preferência.

## 4 cenas predefinidas

Desfrute de diferentes ambientes com a comodidade das cenas predefinidas para cada ocasião.

## O telecomando facilita o controlo das definições de luz até 10 metros

Ligue ou desligue as luzes ou mude o brilho e a cor a partir de até 10 metros de distância com este telecomando.

## Telecomando passível de montagem em parede

Com o suporte incluído, pode montar o seu telecomando onde precisar de um interruptor adicional - sem necessidade de cablagem.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Redondo
- Intensidade regulável: Sim

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 107 lm/W

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório, Garagem
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Telecomando

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 210 mA

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9

#### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,1 kg
- Altura total: 70 mm
- Comprimento global: 470 mm
- Largura total: 470 mm

#### Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

#### Especificações técnicas

- Diâmetro: 470 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 4300
- Cor da luz: 2700-6500
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169196094
- Peso líquido: 1,07 kg
- Peso bruto: 1,84 kg
- Altura: 8,6 cm
- Comprimento: 55,3 cm
- Largura: 55,8 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.342

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)