

# PHILIPS

3 lâmpadas de 60 W  
A60 E27

LED inteligente

Lâmpada inteligente de cor  
total

Até 806 lúmenes

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169204423



## Iluminação inteligente para o seu dia a dia

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma solução fácil para realizar a seleção de cores para responder à aplicação desejada. Foram concebidas com uma luz bonita, uma vida útil excecionalmente longa e poupança de energia imediata e significativa. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é a substituta perfeita para as suas lâmpadas tradicionais.

### Instalação fácil

- Fácil de ligar e usar

### Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone
- Controlo por voz mãos-livres

### Funcionalidades inteligentes

- Funcionalidades de bem-estar predefinidas
- Automatize as lâmpadas com horários

### Modos de luz

- Milhões de cores e modos de luz dinâmica
- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio


# Destaques

## Fácil de ligar e usar



O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

## Controlo em qualquer lugar



Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

## Controlo por voz mãos-livres



Controle as suas lâmpadas com dispositivos ativados por voz: basta ativar a integração com a Google e Alexa ou adicionar aos atalhos da Siri.

## Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

## Automatize as lâmpadas com horários

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

## Milhões de cores e modos de luz dinâmica



Escolha entre uma paleta de milhões de cores de luz para criar uma atmosfera fantástica em sua casa. Desfrute das diferenças subtis dos nossos efeitos de luz dinâmica no seu ambiente.

## Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Fosca

## Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,195 kg

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

## Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):  $\geq 80$
- Temperatura da cor: 2200–6500 K
- Categoria da cor da luz: Cor total
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento:  $< 0,5$  s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 94 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 65 mA

## Informações da embalagem

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 8,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 9

## Dimensões e peso do produto

- Altura total: 122 mm
- Comprimento global: 122 mm
- Largura total: 60 mm

## Valores medidos

- Vida útil especificada: 25.000
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8.5 W

## Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 1877826
- Referência de medição de fluxo: Sphere

## Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169204423
- Peso líquido: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,27 kg
- Altura: 15,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Largura: 18 cm



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.348

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)