



## Tubo LED EM T8

LED

600 mm

4000 K

G13



8720169204867



# Iluminação LED duradoura com alta qualidade de luz

Atualizar para tubos LED da Philips é uma forma rápida e fácil de substituir os seus tubos fluorescentes antigos por uma tecnologia LED moderna e eficiente. Este tubo LED da Philips é perfeito para locais que precisam de muita luz.

#### Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

#### Selecionar para uma solução sustentável

- Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 60% de energia substituindo os tubos fluorescentes existentes (proibidas pela regulamentação da UE desde 2023).

#### Luz LED de alta qualidade que dura várias décadas

- Com uma vida útil 35.000 horas, pode reduzir o incômodo de substituir frequentemente as suas fontes de luz e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 35 anos.

#### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas fluorescentes antigas

- Concebido para funcionar com os balastros eletromagnéticos.

# Destaques

## Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e

criarem o ambiente perfeito na sua casa.

**Poupe mais de 60% de energia em comparação com o equipamento fluorescente**  
**Longa duração de 35.000 horas**  
**Compatível com balastros eletromagnéticos**

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: T8
- Casquilho: G13
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 200.000
- Vida útil nominal: 35.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 240 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Fluxo luminoso nominal: 900 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 0.5
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 112 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

## Informações da embalagem

- EAN: 8720169204867
- EOC: 872016920486700
- Título do produto: LED T8 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9
- Tensão: AC 220–240 V
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 8
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

## Dimensões e peso do produto

- Altura total: 604 mm
- Comprimento global: 604 mm
- Largura total: 28 mm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 1827697
- Compatibilidade de balastros: EM
- pode ser utilizado em luminárias fechadas: Yes

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8720169204867
- Peso líquido: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 3,1 cm
- Comprimento: 66,8 cm
- Largura: 3,1 cm



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.490

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)