



8720169210370



Iluminação inteligente para o seu dia a dia

Obtenha luz inteligente branca quente ou fria, difusa e regulável nos seus equipamentos ou focos encastrados convencionais com a lâmpada Philips Smart LED GU10. Esta lâmpada está conectada ao WiZ. Utilize a sua rede Wi-Fi existente para a controlar com a aplicação WiZ ou a sua voz.

Instalação fácil

· Ligação fácil Plug & Play. Funciona com o Wi-Fi existente.

Controlo inteligente

- · Controle em qualquer lugar com o seu smartphone
- · Controlo por voz mãos-livres

Funcionalidades inteligentes

- · Regulação inteligente através da aplicação, da voz ou do regulador
- · Funcionalidades de bem-estar predefinidas
- · Automatize as lâmpadas com horários

Modos de luz

 Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Destaques

ácil sistema "plug-and-play"

O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar



Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Controlo por voz mãos-livres



Controle as suas lâmpadas com dispositivos ativados por voz: basta ativar a integração com a Google e Alexa ou adicionar aos atalhos da Siri.

Regulação inteligente

Regule as suas luzes para a luminosidade desejada através do smartphone, WiZmote ou da sua voz. Não necessita de instalar um regulador dispendioso.

Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bemestar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

Automatize as lâmpadas com horários

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- · Forma da lâmpada: PAR16
- · Casquilho: GU10
- · Tipo de vidro: Fosca
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Intensidade regulável: Sim

Dimensões da lâmpada

· Peso: 0,15 kg

Duração

- · Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento:
 50 000
- · Vida útil nominal: 15.000

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- · Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 ≥90
- · Temperatura da cor: 2700-6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- · Fluxo luminoso nominal: 345 lm
- · Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):73 lm/W

Diversos

· EyeComfort: Sim

Outras características

· Corrente da lâmpada: 40 mA

Informações da embalagem

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Título do produto: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220-240 V
- · Potência equivalente: 50 W
- · Consumo de Energia: 4,7 W
- · Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- · Altura total: 58 mm
- · Comprimento global: 58 mm
- · Largura total: 50 mm

Valores medidos

- · Vida útil especificada: 15.000
- · Fluxo luminoso medido: 345 lm
- · Intensidade de pico nominal: 550 cd
- · Potência medida: 4.7 W

Especificações técnicas

- · Frequência: 50-60
- Referência de medição de fluxo: Narrow Cone

Compativel com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- · Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- · Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)



Data de publicação: 2025-09-20 Versão: 0.338

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.