

# PHILIPS

3 lâmpadas de 60 W  
A60 E27

LED inteligente

Lâmpada inteligente de branco  
regulável


Até 806 lúmenes

ácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169210394



## Iluminação inteligente para o seu dia a dia

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma solução fácil para realizar a seleção de cores para responder à aplicação desejada. Foram concebidas com uma luz bonita, uma vida útil exceccionalmente longa e poupança de energia imediata e significativa. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é a substituta perfeita para as suas lâmpadas tradicionais.

### Instalação fácil

- Fácil de ligar e usar

### Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone
- Controlo por voz mãos-livres

### Funcionalidades inteligentes

- Regulação inteligente através da aplicação, da voz ou do regulador
- Funcionalidades de bem-estar predefinidas
- Automatize as lâmpadas com horários

### Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

# Destaques

## Fácil de ligar e usar



O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

## Controlo em qualquer lugar



Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

## Controlo por voz mãos-livres



Controle as suas lâmpadas com dispositivos ativados por voz: basta ativar a integração com a Google e Alexa ou adicionar aos atalhos da Siri.

## Regulação inteligente

Regule as suas luzes para a luminosidade desejada através do smartphone, WiZmote ou da sua voz. Não necessita de instalar um regulador dispendioso.

## Funcionalidades de bem-estar predefinidas

Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ para desfrutar dos padrões de iluminação que melhor se adequam ao seu ritmo circadiano ao longo do dia. A aplicação WiZ proporciona-lhe boa luminosidade diurna quando precisa de energia e de se concentrar, mudando suavemente para uma luz branca quente, para o ajudar a relaxar e dormir melhor.

## Automatize as lâmpadas com horários

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

## Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Sim

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 12,2 cm
- Peso: 0,195 kg
- Largura: 6 cm

**Duração**

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 25 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

**Características da luz**

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC):  $\geq 90$
- Temperatura da cor: 2700–6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea

**Diversos**

- EyeComfort: Sim

**Outras características**

- Corrente da lâmpada: 70 mA
- Eficiência: 100 lm/W

**Informações da embalagem**

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

**Consumo de energia**

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Consumo de Energia: 8 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 8

**Dimensões e peso do produto**

- Comprimento: 12,2 cm

**Valores medidos**

- Vida útil especificada: 25.000
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8 W

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50–60 Hz
- Referência de medição de fluxo: Sphere

**A lâmpada**

- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Matter

**Compatível com**

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8720169210394
- Peso líquido: 0,2 kg
- Peso bruto: 0,32 kg
- Altura: 15,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Largura: 18 cm



Data de publicação:  
2025-06-14  
Versão: 0.331

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)