

PHILIPS

Filamento de 60 W
E27

LED inteligente

2700-4000

Até 903 lúmenes

Fácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169241435



Iluminação inteligente para o seu dia a dia

A lâmpada inteligente ultraeficiente Philips A60 é a nossa lâmpada inteligente com maior eficiência energética. Esta lâmpada inteligente de classe A consome 40% menos energia do que o LED convencional, a luz LED conectada e as lâmpadas LED conectadas. A cómoda regulação da luz sem fios e a fácil ligação Wi-Fi facilitam o controlo destas luzes, sem a necessidade de instalar um dispendioso reóstato. Se estiver interessado em fazer a transição para a iluminação inteligente, este é um excelente ponto de partida: a melhor eficiência energética da sua classe pronta a utilizar, com funções inteligentes adicionais que pode utilizar sempre que quiser

Instalação fácil

- Fácil de ligar e usar

Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone

Funcionalidades inteligentes

- Funcionalidades de bem-estar predefinidas
- Automatize o seu dispositivo segundo um plano horário
- Monitorização de energia

8720169241435

Modos de luz

- Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio

Formato

- Multiaplicação e instalação simples


Destaques

Fácil de ligar e usar



O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

Controlo em qualquer lugar




Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

Funcionalidades de bem-estar predefinidas



Utilize as funcionalidades de bem-estar predefinidas na aplicação WiZ e desfrute do padrão de iluminação mais adequado para o seu ritmo circadiano durante o dia. A WiZ irá fornecer luz natural brilhante quando necessita de mais energia e concentração, e faz suavemente a transição para branco quente suave para ajudar a relaxar e dormir melhor.

Automatize o seu dispositivo segundo um plano horário



Planeie a ativação/desativação automática do seu dispositivo segundo as suas rotinas diárias e poupe energia.

Monitorização de energia




A aplicação WiZ mantém registos do consumo energético das suas luzes. Consulte o seu relatório diário ou semanal e planeie a sua iluminação de forma inteligente para um consumo energético otimizado em casa.

Modos predefinidos e regulável desde o branco quente ao branco frio



Selecione entre uma gama de luz branca quente suave e fria energizante ou simplesmente entre modos predefinidos, como "Foco" e "Relaxamento", para criar o ambiente ideal para as suas atividades.

Multiaplicação e instalação simples



Basta colar em qualquer superfície – janelas, tetos falsos, estações de trabalho e sob armários. Iluminar e realçar o seu mobiliário.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: A60
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Transparente
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Transparente

Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,055 kg

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 51 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000

Características da luz

- Ângulo de feixe: 300 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥80
- Temperatura da cor: 2700–4000 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 903 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 210 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 42 mA

Informações da embalagem

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Título do produto: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.48
- Tensão: 220–240 V
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A
- Consumo de Energia: 4,3 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 127 mm
- Comprimento global: 127 mm
- Largura total: 60 mm

Valores medidos

- Vida útil especificada: 50.000
- Fluxo luminoso medido: 903 lm
- Potência medida: 4.3 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50–60
- Número de registo EPREL: 1901110
- Referência de medição de fluxo: Sphere

Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169241435
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 15,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:
2025-09-06
Versão: 0.347

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com