

PHILIPS

Plafon com ventoinha
Amigo 60+25 W

Candeeiro ventoinha de
teto

3000/4400/6500 K

Branco

Regulável; telecomando



8720169248762



Configuração do ambiente na ponta dos dedos

Associe uma luz personalizável a uma brisa agradável com a ventoinha de teto com luz LED Philips, que inclui um telecomando.

Fácil de experimentar

- Desfrute da sua utilização durante todo o ano
- Desfrute de uma brisa agradável

Destaques

Desfrute da sua utilização durante todo o ano

Com modos de funcionamento tanto para verão como para inverno, terá as definições ideais para fazer circular o ar no seu espaço durante todo o ano.

Desfrute de uma brisa agradável

Leve uma brisa insular para qualquer divisão da sua casa com a função Brisa natural, que oferece definições dinâmicas de velocidade para a ventoinha.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 108 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro ventoinha de teto
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Telecomando

Outras características

- Corrente da lâmpada: 380 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 2,1 kg
- Altura total: 142 mm
- Comprimento global: 577 mm
- Largura total: 577 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 577 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 6500
- Cor da luz: 3000/4400/6500
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169248762
- Peso líquido: 2,1 kg
- Peso bruto: 3,4 kg
- Altura: 62 cm
- Comprimento: 17 cm
- Largura: 61,5 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.302

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com