

PHILIPS

Lâmpada

LED

10 W-75 W

E27

Branco quente



8720169253841



Lâmpada LED de última geração para a casa

Uma lâmpada LED de ponta que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Pode confiar nas informações apresentadas na embalagem da Philips.
- Não contém mercúrio

Destaques

Substitui as lâmpadas incandescentes convencionais



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia

com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais.

Sem UV ou IV

O feixe de luz é livre de infravermelhos, o que significa que nenhum calor é irradiado, e nenhuma luz ultravioleta significa que a cor dos tecidos e objectos sob esta luz não desbotam.

Não contém mercúrio



A ausência de mercúrio permite a eliminação de resíduos não perigosos, pelo que esta característica proporciona uma forma simples de tornar o seu espaço atual mais sustentável.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquillo: E27
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), eliminate o produto de acordo com as regras locais e não o eliminate juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 180 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 105 lm/W

Diversos

- EyeComfort: Não

Informações da embalagem

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Título do produto: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.54
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência equivalente: 75 W
- Consumo de Energia: 10 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 10

Dimensões e peso do produto

- Altura total: 108 mm
- Comprimento global: 108 mm
- Largura total: 60 mm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169253841
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,04 kg
- Altura: 13,8 cm
- Comprimento: 6,2 cm
- Largura: 6,2 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.370

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com