

PHILIPS

Post Stratosphere
3,8 W

Luminárias de exterior

2700 K

Antracite

À prova de água



8720169257450



Desfrute de um belo jardim com luz de uma forma sustentável

As luzes para exterior ultraeficientes Philips Stratosphere utilizam uma tecnologia inovadora para reduzir as emissões de carbono, o desperdício de material e o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50 000 horas, estas luzes duram duas vezes mais do que as luzes LED para exterior da Philips equivalentes e consomem 50% menos de energia, exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 50.000 horas
- Ultraeficiente
- Poupança de energia de até 80%

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

Características especiais

- Luz potente

8720169257450

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente de 2700 K


Destaques

Vida útil longa de até 50.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 50.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Ultraeficiente



Consome pelo menos 50% menos energia em comparação com as luzes LED convencionais equivalentes da Philips.

Poupança de energia de até 80%



As luzes LED poupam até 80% de energia em comparação com uma iluminação tradicional com o mesmo fluxo luminoso. Quando compra uma lâmpada LED Philips, começa a poupar dinheiro imediatamente. Por cada fonte de luz que substitui por uma luz LED, obterá um retorno imediato com uma conta da luz mais baixa.

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

IP44 - Resistente às condições climáticas




Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz potente

Esta luminária para exterior da Philips fornece potente. Uma onda brilhante de luz para iluminar o seu jardim ou terraço.

Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Postes
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 4,3

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,3 kg
- Altura total: 770 mm
- Comprimento global: 80 mm
- Largura total: 60 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: B
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 3,8
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169257450
- Peso líquido: 1,3 kg
- Peso bruto: 1,42 kg
- Altura: 79,3 cm
- Comprimento: 7,3 cm
- Largura: 8,3 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.315

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com