

PHILIPS

Aplique Camill 1,4 W

Luminárias de exterior

3000 K

Preto

Sensor; solar; à prova de água



8720169263918



As nossas luzes LED energeticamente mais eficientes até agora

Dê à sua parede exterior um aspeto tradicional, com o aplique LED preto para exterior da Philips. A respetiva luz difusa e brilhante também é ideal para iluminar a porta de entrada. O design rétro é uma forma elegante de aproveitar os seus momentos ao ar livre.

Instalação fácil

- Sem necessidade de cablagem

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 50.000 horas
- Solar ultraeficiente

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

Características especiais

- Luz de brilho duplo
- Sensor de movimento e de amanhecer ao anoitecer integrado

Luz de alta qualidade

- Luz branca brilhante de 3000 K

Destaques

Sem necessidade de cablagem




Esta luz é completamente alimentada por energia solar. Não é necessária qualquer cablagem, o que torna estas luzes fáceis de posicionar e reposicionar em qualquer lugar do seu jardim ou de outra área exterior.

Vida útil longa de até 50.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 50.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Solar ultraeficiente



Com o sistema solar ultraeficiente da Philips, estas luminárias fornecem luz durante até 35 horas com uma bateria totalmente carregada. Desfrute de luz brilhante durante toda a noite, ou mesmo em condições meteorológicas adversas ou nubladas.

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz de brilho duplo


Crie um ambiente flexível e apelativo com a funcionalidade de brilho duplo. A luz diminui em períodos de inatividade e aumenta automaticamente o brilho quando estão pessoas presentes, fornecendo o nível de luz certo quando é necessário.

Sensor de movimento e de amanhecer ao anoitecer integrado



Com um sensor de movimento integrado, estas luzes dão-lhe automaticamente as boas-vindas a casa quando chega após o anoitecer ou acendem quando chegam visitas. A exclusiva funcionalidade anoitecer ao amanhecer acende automaticamente as luzes quando fica escuro no exterior, o que é perfeito para as longas noites de verão ou para garantir a sua segurança.

Luz branca brilhante de 3000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca brilhante a 3000 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Energia solar: Sim
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: Sensor, Solar, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,48 kg
- Altura total: 205 mm
- Comprimento global: 190 mm
- Largura total: 140 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 250
- Cor da luz: 3000 K
- Alimentação elétrica: 4 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 1,4
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III –
- Voltagem ultrabaixa de segurança
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169263918
- Peso líquido: 0,48 kg
- Peso bruto: 0,7 kg
- Altura: 24 cm
- Comprimento: 16,5 cm
- Largura: 15 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.356

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com