

PHILIPS

Aplique Enkara 0,2 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

Sensor; solar; à prova de água



8720169265462



Luz de jardim de longa duração alimentada a energia solar para todas as estações

A luz de número da porta Philips Enkara é uma luz solar fiável que dura mais tempo, reduz o consumo de energia e apoia a sustentabilidade.

Instalação fácil

- Sem necessidade de cablagem

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 15.000 horas

Luz LED avançada

- Luz LED de alta qualidade

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

Destaques

Sem necessidade de cablagem



Esta luz é completamente alimentada por energia solar. Não é necessária qualquer cablagem, o que torna estas luzes fáceis de posicionar e reposicionar em qualquer lugar do seu jardim ou de outra área exterior.

Vida útil longa de até 15.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 15.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Luz LED de alta qualidade



Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Efeito de luz difusa: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- Sensor movimento: Não
- Material de primeira qualidade: Sim
- Energia solar: Sim
- Luz de intensidade regulável com brilho suave: Não
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Sensor, Solar, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,364 kg
- Altura total: 230 mm
- Comprimento global: 180 mm
- Largura total: 60 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 17
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 4 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 0,2
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169265462
- Peso líquido: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,48 kg
- Altura: 24 cm
- Comprimento: 6,8 cm
- Largura: 19 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.283

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com