

PHILIPS

Aplique Fyce 1,5 W

Luminárias de exterior

2700 K

Preto

Sensor; solar; à prova de água



8720169265547



Desfrute de um belo jardim com luz de uma forma sustentável

O aplique Philips Fyce é uma luz solar fiável que dura mais tempo, reduz o consumo de energia e apoia a sustentabilidade.

Instalação fácil

- Sem necessidade de cablagem

Soluções de iluminação sustentáveis

- Energia solar

Luz LED avançada

- Luz LED de alta qualidade

Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climáticas

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente de 2700 K


Destaques

Sem necessidade de cablagem



Esta luz é completamente alimentada por energia solar. Não é necessária qualquer cablagem, o que torna estas luzes fáceis de posicionar e reposicionar em qualquer lugar do seu jardim ou de outra área exterior.

Energia solar



As luzes da gama Philips Solar foram concebidas para aproveitar ao máximo a energia que recebem do sol, para uma luz que dura mais tempo. Sem qualquer consumo de eletricidade, estas ajudam-no a poupar dinheiro nas suas contas de eletricidade e a dar o seu contributo para a preservação do ambiente.

Luz LED de alta qualidade




Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

Material de elevada qualidade




Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climatéricas

IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Sim
- Luz branca suave: Sim
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Solar, À prova de água, Do anoitecer ao amanhecer

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,3147 kg
- Altura total: 122 mm
- Comprimento global: 90 mm
- Largura total: 121 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 200
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: 3.3 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 1,5
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169265547
- Peso líquido: 0,32 kg
- Peso bruto: 0,37 kg
- Altura: 13,4 cm
- Comprimento: 9,7 cm
- Largura: 13,2 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.295

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com