

PHILIPS

Aplique Flareon 25
W E27, sem lâmpada

Luminárias de exterior

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



8720169266537



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Esta luz para exterior foi concebida em torno das últimas tendências e estilos de vida para definir o ambiente que sempre desejou.

Fácil de utilizar

- Sem lâmpada incluída

Leve o design para o seu jardim

- Opte por apliques para exterior

Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Destaques

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Opte por apliques para exterior

Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este applique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

Material de elevada qualidade



Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climáticas

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1 kg
- Altura total: 270 mm
- Comprimento global: 165 mm
- Largura total: 120 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 220 – 240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Encaixe/casquilho: E27
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 25
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169266537
- Peso líquido: 1 kg
- Peso bruto: 1,28 kg
- Altura: 28 cm
- Comprimento: 12,5 cm
- Largura: 17 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.295

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com