

PHILIPS

Aplique Nightingale 35 W
GU10, sem lâmpada

Luminárias de exterior

Sem lâmpada

Preto

À prova de água



8720169266834



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

Esta luz para exterior foi concebida em torno das últimas tendências e estilos de vida para definir o ambiente que sempre desejou.

Fácil de utilizar

- Sem lâmpada incluída

Leve o design para o seu jardim

- Iluminação exterior moderna

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Características especiais

- Efeito de luz bidirecional

Destques

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Iluminação exterior moderna

Iluminação exterior impressionante, arrojada e minimalista da Philips. O estilo moderno e elegante da gama para exterior da Philips é ideal para embelezar jardins, caminhos e espaços exteriores com luz.

IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A

sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Efeito de luz bidirecional

Esta luminária para exterior da Philips cria o ambiente perfeito no seu jardim ou terraço com o seu efeito de luz bidirecional.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Não
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim e terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,6 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 9,6 cm
- Largura: 8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: 220 - 240 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: não aplicável
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 35
- Código IP: IP44
- Classe de proteção: Classe I

- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 2

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169266834
- Peso líquido: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,64 kg
- Altura: 17,8 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Largura: 10 cm



Data de publicação:
2025-05-23
Versão: 0.344

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.