

PHILIPS

Aplique Radii 1,3 W

Luminárias de exterior

3000 K

Preto

Passível de ligação; sensor;
solar; à prova de água



8720169267176



As nossas luzes LED energeticamente mais eficientes até agora

A Philips desenvolveu uma luz LED solar para exterior ultraeficiente que utiliza uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, o desperdício de material e o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50.000 horas, dura mais de 5 vezes mais do que as luzes LED para exterior da Philips equivalentes. Exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

Instalação fácil

- Sem necessidade de cablagem

Soluções de iluminação sustentáveis

- Solar ultraeficiente

Leve o design para o seu jardim

- Opte por apliques para exterior

Luz LED avançada

- Garantia de 5 anos para o sistema LED

8720169267176

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Luz de alta qualidade

- Luz branca brilhante de 3000 K


Destaques

Sem necessidade de cablagem



Esta luz é completamente alimentada por energia solar. Não é necessária qualquer cablagem, o que torna estas luzes fáceis de posicionar e reposicionar em qualquer lugar do seu jardim ou de outra área exterior.

Solar ultraeficiente



Com o sistema solar ultraeficiente da Philips, estas luminárias fornecem luz durante até 40 horas com uma bateria totalmente carregada. Desfrute de luz brilhante durante toda a noite, ou mesmo em condições meteorológicas adversas ou nubladas.

Opte por apliques para exterior

Aproveite o seu espaço exterior ao máximo com este aplique, perfeito para montar próximo da sua porta principal ou nas paredes do seu terraço.

Garantia de 5 anos para o sistema LED




Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz branca brilhante de 3000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca brilhante a 3000 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Energia solar: Sim
- Luz branca suave: Não
- Peça de centro: Não

Área de jardim

- Área de jardim: Jardim e terraço

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: Passível de ligação, Sensor, Solar, À prova de água

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,74 kg
- Altura total: 192 mm
- Comprimento global: 240 mm
- Largura total: 175 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 250
- Cor da luz: 3000 K
- Alimentação elétrica: 4 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: A
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 1,3
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Fonte de luz substituível: Sim

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169267176
- Peso líquido: 0,74 kg
- Peso bruto: 1,13 kg
- Altura: 27 cm
- Comprimento: 20 cm
- Largura: 20 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.259

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com