

# PHILIPS

Plafon com ventoinha  
Atlas 35+28 W

Candeeiro ventoinha de  
teto

2700/5500/4000 K

Niquel

Telecomando



8720169279148



## Um equipamento. O seu interruptor. Três definições de iluminação.

Associe uma luz personalizável a uma brisa agradável com a ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips, que inclui um telecomando. Com lâminas transparentes que se retraem quando não estão a ser utilizadas e três definições de luz SceneSwitch, esta luz cria a atmosfera perfeita em qualquer espaço.

### Fácil de experimentar

- Ventoinha de teto retrátil com lâminas transparentes
- Instalação fácil, utilização segura
- Desempenho potente e fiável
- Desfrute da sua utilização durante todo o ano
- Desfrute de uma brisa agradável
- Temporizadores convenientes

### Efeito de luz ambiente

- Plafon brilhante mas confortável

### Alta qualidade

- Motor silencioso

# Destques

## Ventoinha de teto retrátil com lâminas transparentes

Diga adeus às sombras rotativas no teto: esta ventoinha dispõe de lâminas transparentes que podem ser dobradas para a lâmpada e ocultadas quando não estão a ser utilizadas.

## Instalação fácil, utilização segura

A ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips passou os rigorosos testes de segurança e, juntamente com outras funcionalidades de segurança importantes, inclui parafusos resistentes às quedas e um design robusto.

## Desempenho potente e fiável

A ventoinha de teto com luz LED Philips foi concebida para assegurar uma circulação de ar potente e fiabilidade contínua ao longo do tempo. O design de lâmina larga permite uma grande cobertura do volume de ar para assegurar o máximo fluxo de ar para refrigeração.

## Desfrute da sua utilização durante todo o ano

Com modos de funcionamento tanto para verão como para inverno, terá as definições ideais para fazer circular o ar no seu espaço durante todo o ano.

## Desfrute de uma brisa agradável

Leve uma brisa insular para qualquer divisão da sua casa com a função Brisa natural, que oferece definições dinâmicas de velocidade para a ventoinha.

## Temporizadores convenientes

Escolha a partir de dois temporizadores diferentes que desligam a sua luz após um período de tempo específico e defina-os com o telecomando.

## Plafon brilhante mas confortável

A ventoinha de teto com luz LED Philips oferece uma luz muito brilhante, mas confortável, para a sua casa, a qual pode controlar com o telecomando incluído ou um interruptor de parede.

## Motor silencioso

A ventoinha de teto com luz LED Philips inclui um motor silencioso que faz circular o ar na divisão sem muito ruído.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: Níquel
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

### Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 128 lm/W

### Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro ventoinha de teto
- EyeComfort: Sim
- Funcionalidades adicionais: Telecomando

### Outras características

- Corrente da lâmpada: 290 mA

### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9

### Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 5,75 kg
- Altura total: 420 mm

### Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

### Especificações técnicas

- Diâmetro: 485 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 4500
- Cor da luz: 2700/5500/4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169279148
- Peso líquido: 5,75 kg
- Peso bruto: 7,86 kg
- Altura: 28,5 cm
- Comprimento: 54,8 cm
- Largura: 54,8 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.227

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.