

PHILIPS

Plafon 21 W

Plafons

4000 K

Branco



8720169296046



Iluminação mãos-livres para segurança e comodidade

Este plafon LED da Philips pode ser facilmente ligado e desligado pelo sensor de movimento. Com uma ampla gama de detecção, um fluxo luminoso mais brilhante e a tecnologia LED de ativação instantânea, pode ter certeza de que a sua casa está bem iluminada em termos de segurança e visibilidade. Luz confortável que é suave para os seus olhos.

Fácil de experimentar

- Com o seu sensor de movimento automático incorporado, esta luminária liga-se automaticamente quando as pessoas passam à frente.

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

Destaques

Sensor de movimento integrado Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito

estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de

uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Vida útil longa até 15.000 horas

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Tipo: Plafons
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 183 mA
- Eficiência: 138 lm/W

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,6 kg
- Altura: 7 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 345 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2900
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169296046
- Peso líquido: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,89 kg
- Altura: 38 cm
- Comprimento: 8 cm
- Largura: 38 cm



Data de publicação:
2025-05-24
Versão: 0.140

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com