

PHILIPS

Luz portátil Alula
1,2 W

Luminárias de exterior

3000 K

Preto

Cores RGB; solar; à prova de
água



8720169296503



Ilumine a sua vida no exterior

Esta luz solar portátil Philips Alula tem modos de definição de luz 3 em 1. Com um simples toque, pode desfrutar de dois níveis brilho ou do modo de festa RGB.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 15.000 horas

Luz LED avançada

- Luz LED de alta qualidade

Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Destques

Vida útil longa de até 15.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 15.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz ambiente perfeita para a sua casa.

Luz LED de alta qualidade



Estas luzes LED utilizam uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela Philips. Ligam instantaneamente e produzem um fluxo luminoso ideal, que realça as cores vivas do seu jardim.

Material de elevada qualidade



Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climáticas

IP44 - Resistente às condições climáticas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidirecionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Sim
- Peça de centro: Sim

Características da luz

- Ângulo de feixe: 120 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes portáteis
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Cores RGB, Solar, À prova de água

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 1,2

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,362 kg
- Altura total: 150 mm
- Comprimento global: 130 mm
- Largura total: 120 mm

Assistência

- Garantia: 1 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 80/20
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: 5, DC 4
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169296503
- Peso líquido: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Altura: 12 cm
- Comprimento: 14 cm
- Largura: 15 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.170

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com