

# PHILIPS

2 focos de 50 W  
PAR16 GU10

LED inteligente

Lâmpada inteligente de branco regulável

Até 345 lúmens

Fácil sistema "plug-and-play"

Controlo por aplicação ou voz



8720169296749

A ↑ F  
G



## Iluminação inteligente para o seu dia a dia

Ponha o foco no seu conforto e bem-estar! Estes focos inteligentes possuem a forma GU10 padrão que já conhece e gosta, mas as suas lentes de vidro verdadeiro conferem um toque adicional de elegância. E oferecem algo que é tudo menos convencional: uma luz branca regulável para todas as suas necessidades e estados de espírito. Programe uma luz branca fria quando precisar de adiantar trabalho ou uma luz branca quente e aconchegante quando quiser descontrair e relaxar — seja o que for que o ajude a sentir-se melhor e a tornar a sua casa mais confortável. Tudo isto, além do controlo por voz, comando WiZ ou aplicação WiZ, quer esteja em casa ou ausente. Os focos Philips Smart GU10 ligam-se através do seu Wi-Fi, não há necessidade de hardware adicional, rede ou configuração.

### Instalação fácil

- Fácil de ligar e usar

### Controlo inteligente

- Controle em qualquer lugar com o seu smartphone

8720169296749

**Funcionalidades inteligentes**

- Automatize as lâmpadas com horários
- Automatize as suas luzes. Funciona com os produtos Conectados pelo WiZ

**Modos de luz**

- Milhões de cores e modos de luz dinâmica
- Luz branca fria

**Formato**

- Distribuição uniforme da luz

# Destaques

## Fácil de ligar e usar



O WiZ funciona com o seu router Wi-Fi existente, não necessita de uma gateway adicional. Ligue a sua nova luz, descarregue a aplicação WiZ e já está!

## Controlo em qualquer lugar



Controle as suas luzes WiZ a partir de qualquer local através do smartphone. Se tiver deixado as luzes acesas antes de sair de casa, não se preocupe. A aplicação WiZ está disponível para iOS e Android.

## Automatize as lâmpadas com horários

Automatize as luzes de acordo com as suas rotinas diárias ou semanais. Planeie a ativação automática das suas luzes antes de chegar a casa e mantenha-as desligadas quando não são necessárias.

## Automatize as suas luzes




Pode programar a ativação/desativação das luzes ou a alteração do modo de luz de acordo com a deteção de movimento. Funciona com todos os produtos Conectados pelo WiZ.

## Milhões de cores e modos de luz dinâmica



Escolha entre uma paleta de milhões de cores de luz para criar uma atmosfera fantástica em sua casa. Desfrute das diferenças sutis dos nossos efeitos de luz dinâmica no seu ambiente.

## Luz branca fria



Anime o seu lar com luz branca fria energizante. Uma luz inteligente facilmente adaptada às suas atividades diárias.

## Distribuição uniforme da luz



Obtenha uma iluminação uniforme em toda a divisão com esta luz, que distribui uniformemente a sua luz suave e brilhante por toda a divisão.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: PAR16
- Casquilho: GU10
- Tipo de vidro: Transparente
- Intensidade regulável: Sim
- Acabamento da lâmpada: Transparente

## Dimensões da lâmpada

- Peso: 0,05 kg

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 ano
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): ≥90
- Temperatura da cor: 2700–6500 K
- Categoria da cor da luz: Branco regulável
- Fluxo luminoso nominal: 345 lm
- Tempo de acendimento: <0,5 s
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 73 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 40 mA

## Informações da embalagem

- EAN: 8720169296749
- EOC: 872016929674900
- Título do produto: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 2PF/6

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0,48
- Tensão: AC 220–240 V
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F
- Consumo de Energia: 4,7 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 5

## Dimensões e peso do produto

- Altura total: 55 mm
- Comprimento global: 55 mm
- Largura total: 50 mm

## Valores medidos

- Vida útil especificada: 15.000
- Fluxo luminoso medido: 345 lm
- Intensidade de pico nominal: 550 cd
- Potência medida: 4,7 W

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 1877833
- Referência de medição de fluxo: Narrow Cone

## Compatível com

- Compatível com a funcionalidade Efeitos: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
- Número máximo de acessórios: 9999
- Protocolo de comunicação: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169296749
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 16 cm
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 10,5 cm

8720169296749



Data de publicação:  
2025-09-13  
Versão: 0.140

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)