

PHILIPS

Foco parede/teto
Idris

Focos de parede/teto

Sem lâmpada

Preto

ClickFix; À prova de água



8720169298972



Luz elegante concebida para a sua casa de banho

Inclua este prático foco Philips na sua casa. Escolha uma lâmpada LED GU10 da Philips que combine com o estilo do seu foco e garanta uma luz de alta qualidade e longa duração. Com um design resistente à humidade e classificação IP44, é a escolha perfeita para dar um toque de estilo à sua casa de banho.

Fácil de utilizar

- Cabeça do foco ajustável
- Sem lâmpada incluída

Instalação fácil

- Montagem fácil com ClickFix

Fácil de experimentar

- Perfeita para colocar em paredes ou tetos, esta luminária oferece-lhe a liberdade de personalizar a iluminação de acordo com o seu espaço.

Segurança

- Resistente à humidade

8720169298972

Material e acabamento

- Material de elevada qualidade

Destaques

Cabeça do foco ajustável



Direcione a luz para onde esta é mais necessária, bastando para isso ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Sem lâmpada incluída

Esta luminária é fornecida sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e longa duração.

Montagem fácil com ClickFix



Instale o seu foco facilmente e sem ajuda. Graças a ClickFix, não é necessário um par de mãos extra. Basta montar o suporte no teto, ligar os fios, clicar e fixar a lâmpada de uma só vez.

Montagem adaptável para parede ou teto

Resistente à humidade

A resistência à humidade significa que pode utilizar com confiança este produto em casas de banho, cozinhas, varandas e outros espaços onde a humidade pode ser um fator.

Material de elevada qualidade



Material duradouro e apelativo para um investimento atrativo e de longa duração.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Vidro

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Montagem click!FIX: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Não
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Tempo de aquecimento até 60% de luz: <2

Diversos

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Focos de parede/teto
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: ClickFix, À prova de água

Outras características

- Corrente da lâmpada: 50 mA

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,265 kg
- Altura total: 80 mm
- Comprimento global: 110 mm
- Largura total: 100 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169298972
- Peso líquido: 0,27 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Altura: 10,2 cm
- Comprimento: 12 cm
- Largura: 13 cm

Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Número de fontes de luz: 1



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.170

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.