

PHILIPS

Aplique Rover

Apliques

2700 K

Preto

ClickFix; À prova de água



8720169300255



Luz LED elegante concebida para a sua casa de banho

A Philips oferece luzes de espelho para todas as necessidades de iluminação de casa de banho. As nossas luzes de espelho são concebidas para funcionar em condições de humidade, com proteção contra salpicos de água. Luz LED branca suave confortável para os olhos. Instalação em quatro passos fáceis com o sistema de instalação patenteada Philips ClickFix. Fabricadas em materiais robustos selecionados pela sua durabilidade e visual atrativo.

Instalação fácil

- Montagem fácil com ClickFix

Combine com o seu estilo interior

- coordenadas perfeitamente com outras luzes de casa de banho Philips

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 25.000 horas

Bem-estar na sua casa de banho com luz de alta qualidade

- Ver bem é essencial na casa de banho



Luz de alta qualidade

- EyeComfort – luz confortável para os olhos

Segurança

- Resistente à humidade

Duração

- Qualidade duradoura, mesmo passados anos

Destaques

Montagem fácil com ClickFix

Instalação em quatro passos fáceis com o sistema de instalação patenteada Philips ClickFix. Instale o seu foco facilmente e sem ajuda. Basta montar o suporte no teto, ligar os fios, clicar e fixar a luz de uma só vez.

Ampla variedade para iluminação de casa de banho

A Philips oferece luzes de espelho e focos de teto para todas as necessidades de iluminação de casa de banho

Vida útil longa de até 25.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 25.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz ambiente perfeita para a sua casa.

Ver bem é essencial

Ver bem é essencial para obter bons resultados quando se arranja em frente ao espelho. É por isso que cada lâmpada inclui uma fonte de luz de alta qualidade para se arranjar com confiança. A gama de iluminação de casa de banho utiliza a mais recente tecnologia de poupança de energia para uma luz de boa qualidade que fornece bastante iluminação sem ser agressiva.

EyeComfort – luz confortável para os olhos



Luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Esta luminária LED Philips não só fornece uma luz confortável, como também a mantém durante a sua vida útil, fornecendo qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década.

Resistente à humidade

A resistência à humidade significa que pode utilizar com confiança este produto em casas de banho, cozinhas, varandas e outros espaços onde a humidade pode ser um fator.

Durável e duradoura

Fabricada com materiais robustos selecionados pela sua durabilidade e visual atractivo. Construída para um desempenho duradouro. Instale-a e esqueça-se dela até o final da sua longa vida útil: sem problemas com substituições. Os seus materiais de alta qualidade são submetidos a testes de aquecimento por UV, alta temperatura e outros testes de resistência para assegurar a durabilidade

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Montagem click!FIX: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 146 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Casa de banho, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: ClickFix, À prova de água

Outras características

- Corrente da lâmpada: 37 mA

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Consumo de Energia: 5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,508 kg
- Altura total: 50 mm
- Comprimento global: 440 mm
- Largura total: 50 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 730
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: D
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169300255
- Peso líquido: 0,47 kg
- Peso bruto: 0,54 kg
- Altura: 45,6 cm
- Comprimento: 6,6 cm
- Largura: 6,6 cm



Data de publicação:
2025-08-30
Versão: 0.295

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com