

# PHILIPS

Foco 100 W R7S R7S

LED


3000

1521 lm

15000



8720169301979



## Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halogéneo R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

### Luz de alta qualidade

- Luz fria e energizante

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada linear de halogéneo

### Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 80% de energia

# Destaques

## 3500K [lâmpadas LED]



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 3500 K, proporcionando-lhe uma luz fria e estimulante, perfeita para criar um ambiente convidativo para receber amigos ou descontrair com um livro.

## Substitui a lâmpada linear de halogéneo



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta lâmpada LED linear para uma iluminação moderna. O substituto sustentável perfeito para lâmpadas lineares de halogéneo convencionais.

## Economiza até 80% de energia



Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquillo: R7s
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico transparente

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 300 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 1521 lm
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 132 lm/W

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

## Informações da embalagem

- EAN: 8720169301979
- EOC: 872016930197900
- Título do produto: LED 100W R7S 78mm WH ND SRT4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): E
- Consumo de Energia: 11,5 W
- Consumo de energia kWh/1000 h: 12

**Dimensões e peso do produto**

- Altura total: 78 mm
- Comprimento global: 78 mm
- Largura total: 28 mm

**Especificações técnicas**

- Frequência: 50-60
- Número de registo EPREL: 1880096

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8720169301979
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,08 kg
- Altura: 12,7 cm
- Comprimento: 3 cm
- Largura: 6,3 cm



Data de publicação:  
2025-09-20  
Versão: 0.222

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)