



LED UltraEfficient, a nossa lâmpada LED mais energeticamente eficiente até à data

As lâmpadas LED UltraEfficient da Philips fornecem uma luz branca quente bela, uma vida útil excecionalmente longa de 50.000 horas e proporcionam poupança de energia imediata e significativa. Reduza a frequência de substituição das lâmpadas e desfrute de luz que é agradável para os olhos com nosso design de confiança EyeComfort.

Concebido para durar mais e poupar mais energia

· Ligue todos os dias e poupe energia

A escolha certa para iluminação de acentuação de alta qualidade

· 5 anos de garantia

A substituição certa para as suas lâmpadas antigas

 Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halogéneo convencional

Regulável (lâmpadas LED) Regulável (lâmpadas LED)

Destaques

Ligue todos os dias e poupe energia



Os nossos LEDs UltraEfficient são pelo menos 40% mais eficientes em termos energéticos do que os LEDs padrão da Philips, o que lhe permite poupar energia todos os dias

5 anos de garantia

Desfrute de iluminação de alta qualidade e longa duração com a nossa generosa garantia de 5 anos

Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada de halogéneo convencional



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação moderna. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas de halogéneo convencionais.

Regulável (lâmpadas LED)



Esta lâmpada pode ser utilizada com a maioria dos reguladores de intensidade da luz para criar o ambiente pretendido com uma regulação suave. Verifique o gráfico de compatibilidade de regulação da intensidade da luz para ter a certeza de que o seu regulador específico pode ser utilizado com esta lâmpada.

Especificações

Características da lâmpada

- · Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: GU10
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- · Intensidade regulável: Sim
- · Material da lâmpada: Vidro

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- · Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

• Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 80
- · Temperatura da cor: 2700 K
- · Fluxo luminoso nominal: 375 lm
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.):
 178 lm/W

Diversos

- · EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort, UltraEfficient

Informações da embalagem

- EAN: 8720169307865
- EOC: 872016930786500
- Título do produto: LEDClassic 50W GU10 WW 36D DIM UE SRT4

Consumo de energia

• Fator de potência: 0.7

Tensão: AC 220-240 V

• Potência equivalente: 50 W

• Consumo de Energia: 2,1 W

· Consumo de energia kWh/1000 h: 3

Dimensões e peso do produto

· Altura total: 54 mm

· Comprimento global: 54 mm

· Largura total: 50 mm

Valores medidos

· Intensidade de pico nominal: 650 cd

Especificações técnicas

• Frequência: 50-60

· pode ser utilizado em luminárias

fechadas: Yes

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8720169307865

Peso líquido: 0,22 kgPeso bruto: 0,29 kg

· Altura: 12,7 cm

• Comprimento: 5,3 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-09-13 Versão: 0.136 © 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.