

# PHILIPS

Faixa de luz 5 m  
RGB

Tiras de luz

RGB

Branco

Regulável; RGB

8720169309869



## Luz e estilo superiores

Mude o ambiente da divisão para o adaptar ao que está a fazer.

### Efeito de luz ambiente

- Modo de luz ambiente

# Destaques

## Modo de luz ambiente

Crie uma atmosfera acolhedora e íntima com o modo de luz ambiente.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Interruptor para ligar/desligar no fio: Não
- Adaptador de corrente incluído: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 120 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): >60
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2

## Grinalda/faixa de luz

- Extensibilidade: Não

## Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Sala de entretenimento, Entrada
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Cores RGB

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 70 mA

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.78

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,24 kg
- Altura total: 1,5 mm
- Comprimento global: 5.000 mm
- Largura total: 10 mm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: -
- Cor da luz: RGB
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe II – Isolamento duplo

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169309869
- Peso líquido: 0,24 kg
- Peso bruto: 0,33 kg
- Altura: 20,7 cm
- Comprimento: 16,6 cm
- Largura: 6,6 cm

8720169309869



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.131

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)