

## Appliques Alix 4,3 W

Ultraeficiente


2700 K

Antracite

À prova de água



8720169351318



# As nossas luzes LED energeticamente mais eficientes até agora

As luzes para exterior ultraeficientes Philips Alix utilizam uma nova tecnologia inovadora para reduzir as emissões de carbono, reduzir o desperdício de materiais e diminuir o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50 000 horas, estas luzes duram duas vezes mais do que as luzes LED para exterior da Philips equivalentes e consomem 50% menos de energia, exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

**Soluções de iluminação sustentáveis**

- Vida útil longa de até 50.000 horas
- Ultraeficiente

**Luz LED avançada**

- Garantia de 5 anos para o sistema LED

**Alta qualidade**

- Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores
- Design durável com revestimento PowerShield

**Concebido para o exterior**

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

8720169351318

**Características especiais**

- Efeito de luz bidirecional

**Luz de alta qualidade**

- Luz branca quente de 2700 K

# Destaques

## Vida útil longa de até 50.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 50.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

## Ultraeficiente



Consumo pelo menos 50% menos energia em comparação com as luzes LED convencionais equivalentes da Philips.

## Garantia de 5 anos para o sistema LED



Além dos 2 anos de garantia standard desta luminária, a Philips oferece 5 anos de garantia adicional no sistema LED (módulo LED e controlador).

## Alumínio de alta qualidade e materiais sintéticos superiores



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e materiais sintéticos superiores.

## Design durável



Protegido por PowerShieldPara manter as suas luzes de exterior em excelentes condições, utilizamos um revestimento em pó de alto desempenho da Interpon, uma marca da AkzoNobel. Mais resistente do que as tintas tradicionais, protege contra desbotamento, riscos, amolgadelas e ferrugem para beleza e desempenho de longa duração.

## IP44 – Resistente às condições climatéricas




Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

## Efeito de luz bidirecional

Esta luminária para exterior da Philips cria o ambiente perfeito no seu jardim ou terraço com o seu efeito de luz bidirecional.

## Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

## Duração

- Vida útil nominal: 50.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Sim
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

## Consumo de energia

- Consumo de Energia: 4,3

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,63 kg
- Altura total: 100 mm
- Comprimento global: 100 mm
- Largura total: 100 mm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 800
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrica: AC 220–240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: B
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169351318
- Peso líquido: 0,63 kg
- Peso bruto: 0,67 kg
- Altura: 12,3 cm
- Comprimento: 11,6 cm
- Largura: 11,6 cm



Data de publicação:  
2025-08-30  
Versão: 0.295

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)