

## Appliques Juda 3,2 W

UltraEfficient Solar

2700 K

Preto

Do anoitecer ao amanhecer;  
sensor; solar; à prova de água

8720169361942



# Verdadeiramente duradoura com lâmpada e pilhas substituíveis

A Philips Juda é uma luz solar fiável que dura mais, reduz o consumo de energia e apoia a sustentabilidade. É verdadeiramente duradoura com lâmpada e pilhas substituíveis. Protegidas pelo revestimento PowerShield, as suas luzes de exterior podem ter uma beleza duradoura.

**Soluções de iluminação sustentáveis**

- Solar ultraeficiente

**Leve o design para o seu jardim**

- Designs contemporâneos elegantes para o seu jardim

**Alta qualidade**

- Design durável com revestimento PowerShield

**Concebido para o exterior**

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

8720169361942

**Características especiais**

- Sensor de movimento e de amanhecer ao anoitecer integrado

**Luz de alta qualidade**

- Luz branca quente de 2700 K

# Destaques

## Solar ultraeficiente



Com o sistema solar ultraeficiente da Philips, estas luminárias fornecem luz durante até 35 horas com uma bateria totalmente carregada. Desfrute de luz brilhante durante toda a noite, ou mesmo em condições meteorológicas adversas ou nubladas.

## Designs contemporâneos elegantes para o seu jardim

Os designs contemporâneos da Philips são modernos, mas discretos e atrativos durante o dia ou a noite, sem dominar o seu jardim ou terraço. Existe uma gama completa de candeeiros para escolher, por isso, com certeza, existirá um que se adapta ao seu espaço exterior e ao seu gosto.

## Design durável



Protegido por PowerShield Para manter as suas luzes de exterior em excelentes condições, utilizamos um revestimento em pó de alto desempenho da Interpon, uma marca da AkzoNobel. Mais resistente do que as tintas tradicionais, protege contra desbotamento, riscos, amolgadelas e ferrugem para beleza e desempenho de longa duração.

## IP44 - Resistente às condições climatéricas




Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

## Sensor de movimento e de amanhecer ao anoitecer integrado



Com um sensor de movimento integrado, estas luzes dão-lhe automaticamente as boas-vindas a casa quando chega após o anoitecer ou acendem quando chegam visitas. A exclusiva funcionalidade anoitecer ao amanhecer acende automaticamente as luzes quando fica escuro no exterior, o que é perfeito para as longas noites de verão ou para garantir a sua segurança.

## Luz branca quente de 2700 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz quente e relaxante a 2700 K.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal, Plástico

## Duração

- Vida útil nominal: 15.000

## Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidirecionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Energia solar: Sim
- Peça de centro: Não

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K

## Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Aplicações
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: Do anoitecer ao amanhecer, Sensor, Solar, À prova de água

## Consumo de energia

- Consumo de Energia: 3,2

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 1,386 kg
- Altura total: 320 mm
- Comprimento global: 200 mm
- Largura total: 230 mm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 500/25
- Cor da luz: 2700
- Alimentação elétrrica: DC 4
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Fonte de luz substituível: Sim
- Número de fontes de luz: 1

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169361942
- Peso líquido: 1,36 kg
- Peso bruto: 1,83 kg
- Altura: 37,3 cm
- Comprimento: 23,5 cm
- Largura: 23,5 cm



Data de publicação:  
2025-09-17  
Versão: 0.236

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)