

PHILIPS

Lâmpada de
filamento ST64 40 K


UltraEfficient Solar

4000 K

Vidro

Solar

8720169362000



Verdadeiramente duradoura com lâmpada e pilhas substituíveis

Lâmpada solar Philips concebida especialmente para luminárias de exterior UltraEfficient.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 15.000 horas

Luz de alta qualidade

- Luz branca fria de 4000 K

Destques

Vida útil longa de até 15.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 15.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não

terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Luz branca fria de 4000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca fria a 4000 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Transparente
- Material: Vidro

Duração

- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Não
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Acessórios
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: Solar

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 2,5

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,04 kg
- Altura total: 130 mm
- Comprimento global: 60 mm
- Largura total: 60 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 500
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: DC 27
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe III –
Voltagem ultrabaixa de segurança
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169362000
- Peso líquido: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 15,5 cm
- Comprimento: 8,5 cm
- Largura: 8,5 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.265

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com