

PHILIPS

Luzes de caminho/
pedestal Ezra 1,8 W

UltraEfficient Solar

3000 K

Preto

Sensor; solar; à prova de água



8720169362123



Luz de jardim de longa duração alimentada a energia solar para todas as estações

A Philips desenvolveu uma luz LED solar para exterior ultraeficiente que utiliza uma nova tecnologia para reduzir as emissões de carbono, reduzir o desperdício de materiais e diminuir o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50 000 horas, dura mais de 5 vezes mais do que as luzes LED para exterior da Philips equivalentes. Exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

Instalação fácil

- Sem necessidade de cablagem

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 50.000 horas

Alta qualidade

- Material de elevada qualidade

8720169362123

Concebido para o exterior

- IP44 - Resistente às condições climatéricas

Características especiais

- Luz de brilho duplo

Luz de alta qualidade

- Luz branca brilhante de 3000 K

Destaques

Sem necessidade de cablagem



Esta luz é completamente alimentada por energia solar. Não é necessária qualquer cablagem, o que torna estas luzes fáceis de posicionar e reposicionar em qualquer lugar do seu jardim ou de outra área exterior.

Vida útil longa de até 50.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 50.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz ambiente perfeita para a sua casa.

Material de elevada qualidade



Este candeeiro para exterior da Philips é fabricado com materiais de alta qualidade com um acabamento superior. Desta forma, é garantido um produto sólido e de longa duração, resistente a corrosão e a manchas em todas as condições climáticas

IP44 - Resistente às condições climáticas




Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

Luz de brilho duplo

Crie um ambiente flexível e apelativo com a funcionalidade de brilho duplo. A luz diminui em períodos de inatividade e aumenta automaticamente o brilho quando estão pessoas presentes, fornecendo o nível de luz certo quando é necessário.

Luz branca brilhante de 3000 K



Sabia que as diferentes tonalidades de luz branca são identificadas por diferentes temperaturas de cor, que são medidas em Kelvin (K)? Temperaturas de cor mais baixas produzem uma luz branca acolhedora e quente, enquanto que temperaturas de cor mais elevadas produzem uma luz branca mais fria e energizante. Esta luminária produz uma luz branca brilhante a 3000 K.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Plástico

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Energia solar: Sim
- Peça de centro: Não

Características da luz

- Ângulo de feixe: 120 °
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes de caminho/pedestal
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: Sensor, Solar, À prova de água

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 1,8

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,6 kg
- Altura total: 690 mm
- Comprimento global: 130 mm
- Largura total: 110 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 250/25
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: DC 4
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Código IP: IP44 | Proteção de fios e à prova de salpicos
- Classe de proteção: Classe III – Voltagem ultrabaixa de segurança
- Fonte de luz substituível: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169362123
- Peso líquido: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,88 kg
- Altura: 37,5 cm
- Comprimento: 14,5 cm
- Largura: 18,5 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.277

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com