

PHILIPS

Apliques Lois 20 W

Luminárias de exterior

3000 K

Preto

À prova de água



8720169365186



Luz potente de qualidade de longa duração

Os projetores exteriores Philips Lois proporcionam uma luz potente com um design durável para proporcionar um brilho de longa duração ao seu jardim.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 15.000 horas

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro

Concebido para o exterior

- Classificação IP65 de resistência às condições climáticas

Características especiais

- Sensor de movimento, para comodidade e tranquilidade

Luz de alta qualidade

- Fluxo luminoso elevado

Destaques

Vida útil longa de até 15.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 15.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.

Classificação IP65 de resistência às condições climáticas

Uma classificação IP contém dois dígitos que se referem à proteção contra objetos sólidos, como poeira, ou líquidos, como chuva. IP65 significa que estes equipamentos de luz estão protegidos contra salpicos de água de qualquer direção e são adequados para utilização externa.

Sensor de movimento, para comodidade e tranquilidade



Um sensor de movimento dá-lhe as boas-vindas quando chega a casa ou avisa-o quando alguém está a entrar ou a sair.

Fluxo luminoso elevado

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 15.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Sim
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 20

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,275 kg
- Altura total: 160 mm
- Comprimento global: 130 mm
- Largura total: 60 mm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2050
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: F
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169365186
- Peso líquido: 0,26 kg
- Peso bruto: 0,31 kg
- Altura: 16,6 cm
- Comprimento: 6,7 cm
- Largura: 13,7 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.192

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com