

PHILIPS

Apliques Lois 24 W

Ultraeficiente

3000 K

Antracite

À prova de água



8720169365346



As nossas luzes LED energeticamente mais eficientes até agora

Os projetores exteriores ultraeficientes Philips Lois utilizam uma nova tecnologia inovadora para reduzir as emissões de carbono, reduzir o desperdício de materiais e diminuir o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50 000 horas, estas luzes duram duas vezes mais do que as luzes LED para exterior da Philips equivalentes e consomem 50% menos de energia, exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Vida útil longa de até 50.000 horas
- Ultraeficiente

Alta qualidade

- Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro
- Design durável com revestimento PowerShield

Concebido para o exterior

- Classificação IP65 de resistência às condições climáticas

Luz de alta qualidade

- Fluxo luminoso elevado


Destaques

Vida útil longa de até 50.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 50.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

Ultraeficiente




Consome pelo menos 50% menos energia em comparação com as luzes LED convencionais equivalentes da Philips.

Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro



Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.

Design durável



Protegido por PowerShield Para manter as suas luzes de exterior em excelentes condições, utilizamos um revestimento em pó de alto desempenho da Interpon, uma marca da AkzoNobel. Mais resistente do que as tintas tradicionais, protege contra desbotamento, riscos, amolgadelas e ferrugem para beleza e desempenho de longa duração.

Classificação IP65 de resistência às condições climáticas

Uma classificação IP contém dois dígitos que se referem à proteção contra objetos sólidos, como poeira, ou líquidos, como chuva. IP65 significa que estes equipamentos de luz estão protegidos contra salpicos de água de qualquer direção e são adequados para utilização externa.

Fluxo luminoso elevado

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

Especificações

Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

Duração

- Vida útil nominal: 50.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidireccionais: Não
- Sensor de dia/noite: Não
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 3000 K

Diversos

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

Consumo de energia

- Consumo de Energia: 24

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,518 kg
- Altura total: 170 mm
- Comprimento global: 200 mm
- Largura total: 30 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 4450
- Cor da luz: 3000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: B
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169365346
- Peso líquido: 0,52 kg
- Peso bruto: 0,56 kg
- Altura: 20,4 cm
- Comprimento: 3,7 cm
- Largura: 16,2 cm



Data de publicação:
2025-09-17
Versão: 0.221

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify, Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com