

## Appliques Lois 14 W

Ultraeficiente

5000 K

Antracite

À prova de água



8720169365407



## As nossas luzes LED energeticamente mais eficientes até agora

Os projetores exteriores ultraeficientes Philips Lois utilizam uma nova tecnologia inovadora para reduzir as emissões de carbono, reduzir o desperdício de materiais e diminuir o consumo de energia. Com uma incrível vida útil de 50 000 horas, estas luzes duram duas vezes mais do que as luzes LED para exterior da Philips equivalentes e consomem 50% menos de energia, exatamente o que é necessário para um planeta mais sustentável.

**Soluções de iluminação sustentáveis**

- Vida útil longa de até 50.000 horas
- Ultraeficiente

**Alta qualidade**

- Design durável com revestimento PowerShield

**Concebido para o exterior**

- IP44 - Resistente às condições climáticas

**Características especiais**

- Sensor de movimento, para comodidade e tranquilidade

**Luz de alta qualidade**

- Fluxo luminoso elevado


# Destaques

## Vida útil longa de até 50.000 horas



A luz LED fiável de alta qualidade tem uma duração de até 50.000 horas. Pode ficar tranquilo sabendo que não terá de se preocupar com a manutenção durante anos, enquanto desfruta da luz perfeita do jardim todas as noites.

## Ultraeficiente



Consumo pelo menos 50% menos energia em comparação com as luzes LED convencionais equivalentes da Philips.

## Design durável



Protegido por PowerShieldPara manter as suas luzes de exterior em excelentes condições, utilizamos um revestimento em pó de alto desempenho da Interpon, uma marca da AkzoNobel. Mais resistente do que as tintas tradicionais, protege contra desbotamento, riscos, amolgadelas e ferrugem para beleza e desempenho de longa duração.

## IP44 - Resistente às condições climatéricas



Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre e foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A sua classificação IP44 significa que foi certificado para proteção de entrada de pó e salpicos de água, o que significa que é perfeito para utilização geral em exterior.

## Sensor de movimento, para comodidade e tranquilidade



Um sensor de movimento dá-lhe as boas-vindas quando chega a casa ou avisa-o quando alguém está a entrar ou a sair.

## Fluxo luminoso elevado

Ilumine a sua casa com luz de alta qualidade

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: Antracite
- Material: Metal

## Duração

- Vida útil nominal: 50.000

**Ambiental**

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**Funcionalidade extra/acessório incl.**

- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Feixes de luz bidirecionais: Não
- Sensor de dia/noite: Sim
- Totalmente resistente a intempéries: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Sensor movimento: Não
- Energia solar: Não
- Peça de centro: Não

**Características da luz**

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 5000 K

**Diversos**

- Concebida especialmente para: Jardim, Terraço
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Apliques
- EyeComfort: Não
- Inovações LED: UltraEfficient
- Funcionalidades adicionais: À prova de água

**Consumo de energia**

- Consumo de Energia: 14

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,404 kg
- Altura total: 190 mm
- Comprimento global: 160 mm
- Largura total: 60 mm

**Assistência**

- Garantia: 5 ano(s)

**Especificações técnicas**

- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2650
- Cor da luz: 5000
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: B
- Código IP: IP65 | Resistente ao pó e à prova de jato
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra
- Fonte de luz substituível: Não
- Número de fontes de luz: 1

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8720169365407
- Peso líquido: 0,4 kg
- Peso bruto: 0,46 kg
- Altura: 19,7 cm
- Comprimento: 6,7 cm
- Largura: 16,6 cm



Data de publicação:  
2025-09-17  
Versão: 0.225

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)