

PHILIPS

Plafon com ventoinha
Olas 32 W (ventoinha) +
24 W (luz)

Candeeiro ventoinha de
teto

3000/4300/6500 K

Preto

Telecomando

8720169370012



Luz dinâmica com uma brisa tranquila e confortável

A ventoinha de teto com luz LED Philips combina luz branca regulável e personalizável com o conforto de uma ventoinha de teto de lâmina larga para um fluxo de ar generoso. Crie facilmente a atmosfera perfeita em qualquer espaço com o telecomando e as definições de luz SceneSwitch.

Fácil de experimentar

- Desfrute da sua utilização durante todo o ano

Efeito de luz ambiente

- Plafon brilhante mas confortável

controlo

- O telecomando oferece um controlo fácil de todas as funções da ventoinha de teto e da luz. Ligue ou desligue a luz ou ventoinha, escolha a partir das três velocidades de ventoinha, percorra as definições de luz SceneSwitch, utilize a funcionalidade de lanterna ou defina um dos cinco temporizadores.

Destaques

Desfrute da sua utilização durante todo o ano

Com modos de funcionamento tanto para verão como para inverno, terá as definições ideais para fazer circular o ar no seu espaço durante todo o ano.

Plafon brilhante mas confortável

A ventoinha de teto com luz LED Philips oferece uma luz muito brilhante, mas confortável, para a sua casa, a qual pode controlar com o telecomando incluído ou um interruptor de parede.

Telecomando incluído

O telecomando oferece um fácil controlo de todas as funções da ventoinha de teto e da luz. Ligue ou desligue o luz ou a ventoinha, escolha entre três velocidades da ventoinha e percorra os temporizadores ou as definições de luz SceneSwitch.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: Preto
- Material: Metal

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 20 ano
- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Ambiental

- Eliminação do produto: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Intensidade de luz regulável com telecomando: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Sim

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700-4000-6500 K
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: 2
- Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 110 lm/W

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Escritório
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Candeeiro ventoinha de teto
- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Telecomando

Outras características

- Corrente da lâmpada: 280 mA
- Fluxo da ventoinha: 11.900 m³/h

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.9

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 5,5 kg
- Altura total: 310 mm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Diâmetro: 1.320 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2650@4300K
- Cor da luz: 3000/4300/6500
- Alimentação elétrica: AC 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- Código IP: IP20 | Proteção de dedos
- Classe de proteção: Classe I – Com ligação à terra

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8720169370012
- Peso líquido: 5,5 kg
- Peso bruto: 8,2 kg
- Altura: 24,1 cm
- Comprimento: 69,5 cm
- Largura: 37 cm



Data de publicação:
2025-09-24
Versão: 0.210

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com